

AZ1020

CD Radiorecorder

- *Programmeerbare Compact Disc speler.*
- *Enkelvoudig cassettedeck voor opnemen en weergeven.*
- *Digitale tuner met 29 voorkeurstations.*
- *Uitstekende basweergave door Bass Reflex Speaker Systeem.*
- *30W PMPO.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Net- en batterijvoeding.*
- *Afmetingen (b x h x d) 440 x 175 x 270 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

Compact Disc.

- 20 Nummers programmeerbaar.
- Met de 'next' en 'previous' toetsen kunnen door een kort commando volgende of vorige nummers worden opgezocht.
- Repeat: nummer en totale CD.
- Snel zoeken zowel voor als achteruit. Tijdens snel zoeken is het geluid versneld hoorbaar.
- Shuffle mogelijkheid voor het in willekeurige volgorde afspelen van plaat of programma.
- Pauzetoets voor korte onderbrekingen of voor het scherpstellen van een bepaald nummer

Radio.

- FM-band, midden- en langegolf.
- Digitale kwarts PLL synthesizer tuner.
- LCD-indicatie van frequentie, voorkeurzendernummer, golfbereik en FM-stereo.
- Voorkeurzenders, willekeurig te programmeren.
- Microprocessor gestuurde automatische zoekafstemming en handbediende afstemming op alle banden.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van de midden- en langegolf zenders.
- Stevige telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders

Versterker.

- Uitstekende stereo-weergave, dankzij 30 W piekvermogen en twee breedbandluidsprekers (100 mm).
- Basreflex systeem is voor elk kanaal afzonderlijk in de behuizing verwerkt voor een zuivere en krachtige weergave van de lage tonen

Cassettedeck.

- CD-synchro mogelijkheid bij opname van CD.
- Automatische opnamesterktereregeling.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Long Life koppen garanderen gedurende zeer lange tijd een hoge opname- en weergavekwaliteit.
- Pazuetoets.

PRODUCTINFORMATIE

Compact Disc

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequentiebereik | : 20-20.000 Hz |
| S/R verhouding | : 80 dB |
| Kanaalscheiding (1 kHz) | : 94 dB |
| Jengel | : nihil (kwartssturing) |

Radio

| | |
|--------------|--|
| Golfbereiken | : FM-band 87,5 - 108 MHz |
| | : LG 148,5-284 kHz (2020-1060 m) |
| | : MG 522-1607 kHz (570-187 m) |
| Antenne | : ingebouwde ferroceptor voor MG en LG |
| | : telescoop voor FM |

Cassetterecorder

| | |
|-------------------------|------------------|
| Cassettesoort | : ferro (type I) |
| Signaal/ruis verhouding | : 45 dB |
| Jengel | : <0,4% (WRMS) |

Aansluitingen

| | |
|----------------------|---------------|
| Stereo hoofdtelefoon | : 3,5 mm plug |
|----------------------|---------------|

Algemeen

| | |
|---------------------|--|
| Luidsprekerdiameter | : 100 mm (2x) |
| Uitgangsvermogen | : 30W PMPO/2 x 1,6 W RMS |
| Voeding | : net 230 V 50/60 Hz |
| | : batterij 9 V (6 x 1,5 V Philips R20) |
| Gewicht | : 3,5 kg |

