

RADIO CASSETTE CD

AZ 1040



Caractéristiques Techniques

- LECTEUR CD 20 PLAGES PROGRAMMABLES
- PUISSANCE 30 W PMPO
- TUNER NUMERIQUE 30 PRESELECTIONS PO/GO/FM
- SURAMPLIFICATION DES BASSES
- ENCEINTES FIXES BASS REFLEX
- COMPATIBLE CD-RW
- COULEUR SILVER

Date d'introduction

MAI 2000



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

LECTEUR CD

Programmable 20 plages
Lecture aléatoire des plages (shuffle)
Fonction répétition (plage, disque, programme)
Saut de plage avant/arrière
Recherche avant/arrière dans la plage
CD synchro
Compatible CD-RW

PLATINE CASSETTE

Mono platine cassette stéréo
Cassette type I
Arrêt automatique en fin de bande
Contrôle automatique du niveau d'enregistrement

TUNER

Numérique FM stéréo/PO 30 présélections
Antenne télescopique pour réception FM
Ferrocapteur pour réception PO

AMPLIFICATEUR

Puissance : 2 x 1,6 W RMS/30 W PMPO
Suramplification des basses (DBB)

AFFICHEUR

Afficheur LCD 6 digits

ENCEINTES

Fixes 2 x BASS REFLEX
2 haut-parleurs large bande 100 mm
Grilles métal

CONNEXION

Sortie casque : jack Ø 3,5 mm stéréo

ALIMENTATION

Secteur : 230 V/50 Hz
Piles : 6 x 1,5 V type R20

GENERALITES

Dimensions L x H x P
Produit : 43,5 x 17,4 x 26,3 cm
Packaging : 49,3 x 21 x 31,4 cm
Quantité par carton : 1
Poids produit : 3,3 kg

CODE EAN

8710101369969

