

CD Radiorecorder

AZ1045

Compact Disc Radiorecorder met Afstandsbediening

- *Digitale tuner voor FM-stereo, midden- en langegolf.*
- *30 Voorkeurzenders.*
- *Handige afstandsbediening.*
- *Uitstekende weergave door Bass Reflex Speaker System.*
- *Dynamic Bass Boost.*
- *Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).*
- *Programmeerbare cd speler.*
- *CD-Rewritable compatible.*
- *Cassetedeck voor opnemen en weergeven met cd-synchro functie.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Geschikt voor net- en batterijvoeding.*



**DIGITAL
TUNER**



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Radio.**

- Digitale tuner met 30 voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, FM-stereo, midden- en langegolf.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van midden- en langegolfzenders.
- Solide telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

Versterker.

- Bass Reflex Speaker System met 100 mm luidsprekers.
- Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen.
- Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).

CD speler.

- Geschikt voor het afspelen van CD-Rewritable discs.
- Programmeerbare afspeelvolgorde, maximaal 20 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

Cassettedeck.

- Automatische opnamesterktereregeling.
- CD-synchro voor het automatisch opnemen van een cd.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Long Life koppen garanderen een constante opname- en weergavekwaliteit gedurende zeer lange tijd.

Aansluitingen.

- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

Meegeleverde accessoires.

- Netsnoer.
- Afstandsbediening.
- 2 x batterij 1,5 V, type R03.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS**Radio**

Golfbereiken	: MG 525 - 1607 kHz
	: LG 148,5 - 284 kHz
	: FM-band 87,5 - 108 MHz (stereo)
Tuner	: digitaal voor AM en FM
Antenne	: ingebouwde ferroceptor voor AM
	: telescoopantenne voor FM

Versterker

Uitgangsvermogen	: 2 x 3,2 watt (MPO)
	: 1,6 watt (RMS)
Luidsprekers	: 2 x wide range 100 mm

CD speler

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding	: 80 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

Cassettedeck

Cassettetype	: ferro (IEC type I)
Signaal/ruis verhouding	: 45 dB
Jengel	: < 0.4 % (WRMS)

Algemeen

Voeding	
net	: 220 V, 50 Hz, +/- 10%
batterij	: 9 V (6 x 1,5 V, Philips R20)
Display	: LCD (6 digit)
Gewicht	: ca. 3,3 kg
Afmetingen (h x b x d)	: 174 x 435 x 263 mm
EAN code	: 87 10101 3699 76