

RADIO CASSETTE CD

**AZ 1050**



### Caractéristiques Techniques

- LECTEUR CD
- PUISSANCE 2 x 1,6 W RMS
- TUNER ANALOGIQUE PO/FM
- SURAMPLIFICATION DES BASSES (DBB)
- SYSTEME D'ENCEINTES BASS REFLEX
- COULEUR SILVER

Date d'introduction

MARS 2001



**PHILIPS**

*Faisons toujours mieux.*

## LECTEUR CD

Programmable 20 plages  
Lecture aléatoire des plages (Shuffle)  
Fonction répétition (plage, disque, programme)  
CD synchro

## PLATINE CASSETTE

Mono platine cassette stéréo  
Cassette type I  
Arrêt automatique en fin de bande  
Contrôle automatique du niveau d'enregistrement

## TUNER

Analogique FM stéréo/PO  
Antenne télescopique pour réception FM

## AMPLIFICATEUR

Puissance 2 x 1,6 W RMS  
Suramplification des Basses (DBB)

## AFFICHEUR

Grand afficheur LCD (2 digits)

## ENCEINTES

Système d'enceintes Bass Reflex  
2 haut-parleurs large bande 100 mm  
Grilles métal

## CONNEXION

Sortie casque : jack Ø 3,5 mm stéréo

## ALIMENTATION

Secteur : 230 V/50 Hz  
Piles : 6 x 1,5 V type R 20

## GENERALITES

Dimensions L x H x P

- Produit : 43,5 x 17,4 x 26,2 cm
- Emballage : 43,9 x 21 x 31,4 cm

Poids

- Produit : 3,3 kg
  - Carton : 4,4 kg
- Quantité par carton : 1

## CODE EAN

8710101380094

