

Rádio Gravador



# Rádio Gravador com CD

- **Potência 90 W PMPO / 3,2 W RMS**
- **Sistema acústico tipo Bass Reflex**  
*Sistema acústico que estende a resposta dos sons graves, proporcionando mais calor à música.*
- **Reforço Dinâmico de Graves (DBB)**  
*Reforça as frequências baixas, enriquecendo a música.*
- **Toca-discos CD**  
*Com recursos de programação para 20 faixas e reprodução aleatória.*
- **Tape deck**  
*Com parada automática e gravação sincronizada com o CD.*
- **Rádio AM / FM**



*Let's make things better.*



**PHILIPS**



# Rádio Gravador

## Benefícios

### Toca-discos CD

A tecnologia Compact Disc combina a soberba qualidade da reprodução digital do som com a conveniência de acesso aleatório das faixas e demais funções do CD, como programação de faixas, reprodução aleatória e repetição de faixas.

### Programação de até 20 faixas

Permite programar, na ordem de sua preferência, até 20 faixas de seu CD favorito.

### Reprodução aleatória de faixas (Shuffle)

Reproduz faixas do CD em ordem aleatória, permitindo ouvir o CD em ordem diferente a cada vez.

### Avanço e retrocesso de faixas

Permite selecionar a faixa com simples toque de uma tecla.

### Avanço e retrocesso na faixa

Permite a procura de um determinado trecho da música em alta velocidade, mas com som, assim você sabe quando parar a procura.

### Função repetição

Com esta função, o aparelho repete tanto uma faixa como todo o disco ou, ainda, a programação feita.

### Rádio AM / FM estéreo

Rádio de alta qualidade e operação sensível para precisão na sintonia.

### Antena telescópica de FM

Antena que permite uma excelente recepção de FM.

### Antena de ferrite para OM

Antena interna tipo ferrite para proporcionar uma excelente recepção de OM.

### Tape deck estéreo

Reproduz fita cassete estéreo e grava fitas a partir do rádio ou do toca-discos CD.

### Gravação sincronizada com o CD

Facilita a gravação do CD em fita. O comando de gravação da fita faz com que o toca-discos CD inicie automaticamente a reprodução.

### Parada automática

Sistema que pára automaticamente o tape deck ao final da fita, para que ela não se danifique.

### Controle automático de nível de gravação

Circuito eletrônico que monitora constantemente o nível do sinal e controla a gravação, de modo a evitar distorções.

### Alto-falantes de 4" tipo faixa larga

Permite uma excelente performance sonora ao longo de toda a faixa de áudio.

### Grades metálicas para alto-falantes

Grades metálicas com acabamento anodizado que protegem os alto-falantes.

### Mostrador de cristal líquido (LCD) de dois dígitos

Mostra o número das faixas do CD e os vários modos de reprodução, como shuffle (reprodução aleatória de faixas), repeat (repetição de faixas) e programação.

### Saída para fone de ouvido

Para a conexão de um fone de ouvido tipo estéreo. Permite a audição privativa. Ao ligar o fone, os alto-falantes do aparelho são automaticamente desligados. O fone é opcional.

### Alça para transporte

Robusta, articulada, para transportar seu som aonde quer que você vá.

### Alimentação via rede elétrica ou com pilhas

Funciona com pilhas (não-fornecidas) ou a partir da rede elétrica.

### Características e recursos

(Sujeitos a alterações)

#### Amplificador

- Potência: 90 W PMPO / 3,2 W RMS
- Reforço Dinâmico de Graves Digital (DBB)
- Controle de volume rotativo

#### Sistema de som

- 2 alto-falantes de 4" tipo faixa larga
- Sistema acústico tipo Bass Reflex
- Grades metálicas nos alto-falantes

### Toca-discos CD

- Carregamento de topo
- 20 faixas programáveis, repetição de música e reprodução aleatória
- Avanço e retrocesso da música
- Gravação sincronizada com o CD

### Tape Deck

- Tape deck estéreo
- Grava fitas de ferro
- Parada automática
- Controle automático de nível de gravação

### Rádio

- Sintonia analógica
- Faixas de ondas (FM estéreo):
  - FM 87,5 a 108 MHz
  - OM 530 a 1710 kHz
- Antena telescópica para recepção de FM
- Antena de ferrite para recepção de OM

### Mostrador

- Visor de 2 dígitos, tipo LCD

### Conexões

- Fone de ouvido: plugue de 3,5 mm

### Alimentação

- Operação com rede elétrica e pilhas
- Voltagem: 110 / 220 Volts
- Pilhas (não-fornecidas): 6 x tipo R20

### Gerais

- Peso (aprox.) 3,3 kg
- Peso do produto embalado (aprox.) 4,4 kg
- Dimensões aprox. (LxAxP) 435 x 174 x 262 mm
- Dimensões da embalagem aprox. (LxAxP) 439 x 210 x 314 mm



**Importante:** As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Let's make things better.



PHILIPS