

CD Radiorecorder

AZ1055

## Compact Disc Radiorecorder

- *Analoge tuner voor FM-stereo en middengolf.*
- *Bass Reflex Speaker System.*
- *Dynamic Bass Boost.*
- *Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).*
- *Programmeerbare cd speler (20 tracks).*
- *Cassette-deck voor opnemen en weergeven met cd-synchro functie.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Geschikt voor net- en batterijvoeding.*



Let's make things better.



PHILIPS

**TYPEBESCHRIJVING****Radio**

- Analoge tuner voor FM-stereo en middengolf.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van middengolfzenders.
- Solide telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

**Versterker**

- Bass Reflex System met twee 100 mm wide range luidsprekers.
- Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen.
- Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).

**CD speler**

- Programmeerbare afspelvolgorde, maximaal 20 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

**Cassette-deck**

- Automatische opnamesterktereregeling.
- CD-synchro voor het automatisch opnemen van een cd.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.

**Aansluitingen**

- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

**Meegeleverde accessoires**

- Afstandsbediening.
- 2x Batterij, 1,5V type R03.
- Netsnoer.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

**TECHNISCHE GEGEVENS****Radio**

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Golfbereiken | : MG 525 - 1607 kHz              |
|              | : FM 87,5 - 108 MHz (stereo)     |
| Tuner        | : analoog voor AM en FM          |
| Antenne      | : ingebouwde ferroceptor voor AM |
|              | : telescoopantenne voor FM       |

**Versterker**

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Continuvermogen | : 2 x 1,6 watt (RMS)    |
| Muziekvermogen  | : 2 x 3,2 watt (MPO)    |
| Luidsprekers    | : 2 x wide range 100 mm |

**CD speler**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequentiebereik        | : 20 - 20.000 Hz        |
| Signaal/ruis verhouding | : 80 dB                 |
| Kanaalscheiding (1 kHz) | : 94 dB                 |
| Jengel                  | : nihil (kwartssturing) |

**Cassette-deck**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cassettetype            | : ferro (IEC type I) |
| Signaal/ruis verhouding | : 45 dB              |
| Jengel                  | : < 0.4 % (WRMS)     |

**Algemeen**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Voeding                |                                |
| net                    | : 220 V, 50 Hz, +/- 10%        |
| batterij               | : 9 V (6 x 1,5 V, Philips R20) |
| Display                | : LCD                          |
| Gewicht                | : ca. 3,3 kg                   |
| Afmetingen (h x b x d) | : 175 x 435 x 265 mm           |
| EAN code               | : 87 10101 3801 79             |