

Radio cassette CD

Tuner digital

avec 30 présélections

- Lecteur CD 20 plages programmables
- Puissance 2 x 1,6 W RMS
- Tuner numérique 30 présélections FM/PO/GO
- Suramplification des basses (DBB)
- Enceintes Bass Reflex 2 voies
- Compatible CD-RW



Faisons toujours mieux.



PHILIPS

Radio cassette CD



Informations produit

Lecteur CD

- Programmable 20 plages
- Lecture aléatoire des plages (Shuffle)
- Fonction répétition (Repeat)
- Saut de plage avant/arrière
- Recherche avant/arrière dans la plage
- CD synchro
- Compatible CD-RW

Platine cassette

- Mono platine cassette stéréo
- Cassette type I
- Arrêt automatique en fin de bande
- Contrôle automatique du niveau d'enregistrement

Tuner

- Numérique FM stéréo/PO/GO
- 30 présélections
- Antenne télescopique pour réception FM
- Ferrocaptteur pour réception PO

Amplificateur

- Puissance 2 x 1,6 W RMS
- Suramplification des basses (DBB)

Afficheur

- Afficheur LCD : 6 digits

Enceintes

- Système d'enceintes: BASS REFLEX
- 2 haut-parleurs : large bande 100 mm
- 2 piezo
- Grilles métal

Connexions

- Sortie casque : jack Ø 3,5 mm stéréo

Alimentations

- Secteur : 230 V/50 Hz
- Piles : 6 x 1,5 V type R20

Généralités

- Dimensions L x H x P
 - Produit : 43,5 x 17,4 x 26,3 cm
 - Packaging : 49,3 x 21 x 31,4 cm
- Poids
 - Produit : 3,3 kg
 - Carton : 4,4 kg
- Quantité par carton: 1

Code EAN

- AZ 1060/00 : 87 10101 37828 2

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.
R.C.S Nanterre B 402 805 527 (Imprimé en France - mars 2001)

Faisons toujours mieux.



PHILIPS