

CD Radiorecorder

AZ1060

Compact Disc Radiorecorder

- *Digitale tuner met 30 voorkeurzenders.*
- *Tweeweg Bass Reflex Speaker System.*
- *Dynamic Bass Boost.*
- *Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).*
- *Programmeerbare cd speler (20 tracks).*
- *CD-ReWritable compatible.*
- *Cassetedeck voor opnemen en weergeven met cd-synchro functie.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Geschikt voor net- en batterijvoeding.*



**DIGITAL
TUNER**



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Radio**

- Digitale tuner voor FM-stereo en middengolf.
- 30 Voorkeurzenders.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van middengolfzenders.
- Solide telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

Versterker

- Tweeweg Bass Reflex System met twee 100 mm wide range luidsprekers.
- Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen.
- Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).

CD speler

- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Programmeerbare afspelvolgorde, maximaal 20 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

Cassettedeck

- Automatische opnamesterktereregeling.
- CD-synchro voor het automatisch opnemen van een cd.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.

Aansluitingen

- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

Meegeleverde accessoires

- Netsnoer.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS**Radio**

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Golfbereiken | : MG 525 - 1607 kHz |
| | : FM 87,5 - 108 MHz (stereo) |
| Tuner | : digitaal voor AM en FM |
| Antenne | : ingebouwde ferroceptor voor AM |
| | : telescoopantenne voor FM |

Versterker

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Continuvermogen | : 2 x 1,6 watt (RMS) |
| Muziekvermogen | : 2 x 3,2 watt (MPO) |
| Luidsprekers | : 2 x wide range 100 mm |
| | : 2 x piezo tweeters |

CD speler

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequentiebereik | : 20 - 20.000 Hz |
| Signaal/ruis verhouding | : 80 dB |
| Kanaalscheiding (1 kHz) | : 94 dB |
| Jengel | : nihil (kwartssturing) |

Cassettedeck

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| Cassettetype | : ferro (IEC type I) |
| Signaal/ruis verhouding | : 45 dB |
| Jengel | : < 0.4 % (WRMS) |

Algemeen

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| Voeding | |
| net | : 220 V, 50 Hz, +/- 10% |
| batterij | : 9 V (6 x 1,5 V, Philips R20) |
| Display | : 6 digit LCD |
| Gewicht | : ca. 3,3 kg |
| Afmetingen (h x b x d) | : 175 x 435 x 265 mm |
| EAN code | : 87 10101 3782 82 |