

AZ1101

'Bambino' Compact Disc Radiorecorder

- *Verrassend, jeugdig design.*
- *Programmeerbare Compact Disc speler.*
- *Enkelvoudig cassettedeck voor opnemen en weergeven.*
- *CD-synchro (eenvoudig CD kopiëren op cassette).*
- *Radio met FM-stereo- en midden- en langegolf.*
- *Dynamic Bass Boost.*
- *Uitstekende basweergave door Bass Reflex Speaker System.*
- *30 W PMPO.*
- *Aansluiting voor hoofdtelefoon.*
- *Net- en batterijvoeding.*
- *Afmetingen (b x h x d): 285 x 160 x 250 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

Compact Disc.

- De plaat wordt aan de bovenzijde ingelegd.
- Maximaal 20 nummers kunnen in willekeurige volgorde en op eenvoudige wijze worden geprogrammeerd.
- Met de 'next' en 'previous' toetsen kunnen door een kort commando volgende of vorige nummers worden opgezocht.
- Repeat: nummer en totaal.
- Snel zoeken zowel voor- als achteruit. Tijdens snel zoeken is het geluid versneld hoorbaar.
- Shuffle: mogelijkheid voor het in willekeurige volgorde afspelen van plaat of programma.
- Pauzetoets voor korte onderbrekingen of voor het scherpstellen van een bepaald nummer.

Radio.

- Drie golfbereiken: FM-band, midden- en langegolf.
- Automatische FM-fijnafstemming.
- Ingebouwde ferroceptor voor selectieve ontvangst van de midden- en langegolfzenders.
- Stevige telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

Versterker.

- Uitstekende stereoweergave, dankzij 30 watt piekvermogen, en twee breedband- luidsprekers (75 mm).
- 30 Watt PMPO (peak maximum power output) voor verwerking van dynamiekieken.
- Dynamic Bass Boost.
- Aansluiting voor hoofdtelefoon.

Cassettedeck.

- Opnemen en weergeven.
- CD-synchro mogelijkheid bij opname van CD.
- Automatische opnamesterktereregeling.
- Eén-toets opname.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Long Life koppen garanderen gedurende zeer lange tijd een hoge opname- en weergavekwaliteit.
- Pauzetoets.
- Elektronisch geregelde motor, voor een zeer constante bandsnelheid.

PRODUCTINFORMATIE

Compact Disc

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis-verhouding	: 80 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

Radio

Golfbereiken	: FM-band 87,5 - 108 MHz
	: LG 148,5 - 284 kHz
	: (2020 - 1060 m)
	: MG 522 - 1607 kHz
	: (570 - 187 m)
Antenne	: ingebouwde ferroceptor
	: voor MG en LG
	: telescoop voor FM

Cassettedeck

Cassettesoort	: ferro (type I) (opnemen)
	: chroom (type II) en
	: metal (type IV) alleen afspelen
Signaal/ruis verhouding	: 45 dB
Jengel	: <0,4% (WRMS)

Algemeen

Luidsprekerdiameter	: 75 mm (2x)
Vermogen	: 30 W PMPO/2 x 1,6 W RMS
Aansluitingen	
Stereo hoofdtelefoon	: 3,5 mm plug
Voeding	: net 220 V 50/60 Hz
	: batterij 12 V
	: (8 x 1,5 V Philips R14)
Gewicht	: 2,8 kg

