

AZ1113

CD Radiorecorder

- *Programmeerbare Compact Disc speler.*
- *Enkelvoudig cassettedeck voor opnemen en weergeven.*
- *30W PMPO met Dynamic Bass Boost.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Net- en batterijvoeding.*
- *Uitvoering: Groen.*
- *Afmetingen (b x h x d) 300 x 160 x 270 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

Compact Disc.

- 20 Nummers programmeerbaar.
- Met de 'next' en 'previous' toetsen kunnen door een kort commando volgende of vorige nummers worden opgezocht.
- Repeat: nummer en totale CD.
- Snel zoeken zowel voor als achteruit. Tijdens snel zoeken is het geluid versneld hoorbaar.
- Shuffle mogelijkheid voor het in willekeurige volgorde afspelen van plaat of programma.
- Pauzetoets voor korte onderbrekingen of voor het scherpstellen van een bepaald nummer

Radio.

- FM-band, midden- en langegolf.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van de midden- en langegolf zenders.
- Stevige telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders

Versterker.

- Uitstekende stereo-weergave, dankzij 30 W piekvermogen en twee breedbandluidsprekers (100 mm).
- Basreflex systeem is voor elk kanaal afzonderlijk in de behuizing verwerkt voor een zuivere en krachtige weergave van de lage tonen

Cassettedeck.

- CD-synchro mogelijkheid bij opname van CD.
- Automatische opnamesterktereregeling.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Long Life koppen garanderen gedurende zeer lange tijd een hoge opname- en weergavekwaliteit.
- Pauzetoets.

PRODUCTINFORMATIE

Compact Disc

Frequentiebereik	: 20-20.000 Hz
S/R verhouding	: 80 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

Radio

Golfbereiken	: FM-band 87,5 - 108 MHz
	: LG 148,5-284 kHz (2020-1060 m)
	: MG 522-1607 kHz (570-187 m)
Antenne	: ingebouwde ferroceptor voor MG en LG
	: telescoop voor FM

Cassetterecorder

Cassettesoort	: ferro (type I)
Signaal/ruis verhouding	: 45 dB
Jengel	: <0,4% (WRMS)

Aansluitingen

Stereo hoofdtelefoon	: 3,5 mm plug
----------------------	---------------

Algemeen

Luidsprekerdiameter	: 100 mm (2x)
Uitgangsvermogen	: 30W PMPO/2 x 1,6 W RMS
Voeding	: net 230 V 50/60 Hz
	: batterij 9 V (6 x 1,5 V Philips R20)
Gewicht	: 3,5 kg

