

CD Radiorecorder
AZ1116/17/18

Compact Disc Radiorecorder

- *Analoge tuner voor FM-stereo, midden- en langegolf.*
- *Dynamic Bass Boost.*
- *Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).*
- *Programmeerbare cd speler.*
- *Cassetedeck voor opnemen en weergeven met cd-synchro functie.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Geschikt voor net- en batterijvoeding.*



AZ1117



AZ1116



AZ1118

Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Radio.**

- Analoge tuner voor FM-stereo, midden- en langegolf.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van midden- en langegolfzenders.
- Solide telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

Versterker.

- Twee wide range 75 mm luidsprekers.
- Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen.
- Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).

CD speler.

- Programmeerbare afspeelvolgorde, maximaal 20 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

Cassettedeck.

- Automatische opnamesterktereregeling.
- CD-synchro voor het automatisch opnemen van een cd.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Long Life koppen garanderen een constante opname- en weergavekwaliteit gedurende zeer lange tijd.

Aansluitingen.

- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

Meegeleverde accessoires.

- Netsnoer.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS**Radio**

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Golfbereiken | : MG 525 - 1607 kHz |
| | : LG 148,5 - 284 kHz |
| | : FM-band 87,5 - 108 MHz (stereo) |
| Tuner | : analoog voor AM en FM |
| Antenne | : ingebouwde ferroceptor voor AM |
| | : telescoopantenne voor FM |

Versterker

| | |
|------------------|------------------------|
| Uitgangsvermogen | : 2 x 3,2 watt (MPO) |
| | : 1,6 watt (RMS) |
| Luidsprekers | : 2 x wide range 75 mm |

CD speler

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequentiebereik | : 20 - 20.000 Hz |
| Signaal/ruis verhouding | : 80 dB |
| Kanaalscheiding (1 kHz) | : 94 dB |
| Jengel | : nihil (kwartssturing) |

Cassettedeck

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Cassettetype | : ferro (IEC type I) |
| Signaal/ruis verhouding | : 45 dB |
| Jengel | : < 0.4 % (WRMS) |

Algemeen

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Voeding | |
| net | : 220 V, 50 Hz, +/- 10% |
| batterij | : 9 V (6 x 1,5 V, Philips R20) |
| Display | : LCD |
| Gewicht | : ca. 3,4 kg |
| Afmetingen (h x b x d) | : 159 x 300 x 270 mm |

Uitvoeringen en EAN codes**AZ 1116**

| | |
|------------|--------------------|
| Uitvoering | : Blauw |
| EAN code | : 87 10101 3745 67 |

AZ 1117

| | |
|------------|--------------------|
| Uitvoering | : Champagne |
| EAN code | : 87 10101 3745 50 |

AZ 1118

| | |
|------------|--------------------|
| Uitvoering | : Groen |
| EAN code | : 87 10101 3745 43 |