

Rádio Gravador com CD



Rádio Gravador com CD

- **Potência 80 W PMPO / 3,2 W RMS**
- **Controle remoto**
- **Rádio FM estéreo / OM com sintonia digital e memória para 29 emissoras**
- **Memorização direta de emissoras**
- **Reforço dinâmico de graves (DBB)**
Reforça as frequências baixas, enriquecendo a música.
- **Toca-discos CD**
Com recursos de programação para 20 faixas e reprodução aleatória.
- **Compatível com os discos regraváveis (tipo CD-RW)**
- **Tape deck**
Com parada automática e gravação sincronizada com o CD.



Let's make things better.



PHILIPS

Rádio Gravador com CD



Benefícios

Toca-discos CD

A tecnologia Compact Disc combina a soberba qualidade da reprodução digital do som com a conveniência de acesso aleatório das faixas e demais funções do CD, como programação de faixas, reprodução aleatória e repetição. Compatível com discos graváveis e regraváveis.

Programação de até 20 faixas

Permite programar, na ordem de sua preferência, até 20 faixas de seu CD favorito.

Reprodução aleatória de faixas (Shuffle)

Reproduz faixas do CD em ordem aleatória, permitindo ouvir o CD em ordem diferente a cada vez.

Avanço e retrocesso de faixas

Permite selecionar a faixa com o simples toque de uma tecla.

Avanço e retrocesso na faixa

Permite a procura de um determinado trecho da música em alta velocidade, com o som. Assim você sabe quando parar a procura.

Função repetição

Com esta função, o aparelho repete tanto uma faixa como todo o disco ou, ainda, a programação feita.

Rádio FM estéreo / OM com sintonia digital

Rádio de alta qualidade com operação sensível e sintonia digital, significando que pode ser acionado via controle remoto.

Antena telescópica de FM

Antena que permite uma excelente recepção de FM.

Antena de ferrite para OM

Antena interna tipo ferrite para proporcionar uma excelente recepção de OM.

Tape deck estéreo

Reproduz fitas cassete estéreo e grava fitas a partir do rádio ou do toca-discos CD.

Gravação sincronizada com o CD

Facilita a gravação do CD em fita. O comando de gravação da fita faz com que o toca-discos CD inicie automaticamente a reprodução.

Parada automática

Sistema que pára automaticamente o tape deck ao final da fita, para que ela não se danifique.

Controle automático de nível de gravação

Circuito eletrônico que monitora constantemente o nível do sinal e controla a gravação de modo a evitar distorções.

Alto-falantes de 3" tipo faixa larga

Permite uma excelente performance sonora ao longo de toda a faixa de áudio.

Grades metálicas para os alto-falantes

Grade metálica com acabamento anodizado. Protege os alto-falantes.

Mostrador de cristal líquido (LCD) de 6 dígitos

Mostra o número das faixas do CD e os vários modos de reprodução, tempo de reprodução e sintonia de rádio.

Saída para fone de ouvido

Para a conexão de um fone de ouvido tipo estéreo com plugue de 3,5 mm. Permite a audição privativa. Ao ligar o fone, os alto-falantes do aparelho são automaticamente desligados. O fone é opcional.

Alça para transporte

Robusta, articulada, para transportar seu som aonde quer que você vá.

Alimentação via rede elétrica ou com pilhas

Funciona com pilhas (não fornecidas) ou a partir da rede elétrica.

Características e recursos (Sujeitos a alterações)

Amplificador

- Potência: 80 W PMPO / 3,2 W RMS medido em 1KHz, a 10% DHT em rede de 127 V
- Reforço dinâmico de graves digital (DBB)

Sistema de som

- 2 alto-falantes de 3" tipo faixa larga
- Grades metálicas nos alto-falantes

Toca-discos CD

- Carregamento de topo
- 20 faixas programáveis, repetição de música e reprodução aleatória
- Avanço e retrocesso da música
- Gravação sincronizada com o CD

Tape deck

- Tape deck estéreo
- Grava fitas de ferro
- Parada automática
- Controle automático de nível de gravação

Rádio

- Sintonia digital
- Faixas de ondas (FM estéreo): FM 87,5 a 108 MHz
OM 52,5 a 1607 KHz
- Antena telescópica para recepção de FM
- Antena de ferrite para recepção de OM

Mostrador

- Visor de 6 dígitos, tipo LCD

Conectores

- Fone de ouvido: plugue de 3,5 mm

Alimentação

- Operação: rede elétrica e pilhas
- Voltagem: 110 / 220 Volts
- Pilhas (não-fornecidas): 6 x tipo R14

Gerais

- Peso (aprox.): 3 kg
- Dim. aprox. (LxAxP): 290 x 271 x 166 mm

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Let's make things better.



PHILIPS