

CD Sound Machine

AZ1202

## Compact disc radiorecorder

- *'Incredible Surround'* geeft een uniek en ongeëvenaard heldere en ruimtelijke stereoweergave.
- *Opvallend design met ronde vormen.*
- *Programmeerbare Compact Disc speler.*
- *Enkelvoudig cassettedeck voor opnemen en weergeven.*
- *CD-synchro (eenvoudig CD opnemen op cassette).*
- *Uitstekende geluidskwaliteit door 4-speakersysteem en basweergave door Bass Reflex Speaker System.*
- *30 W PMPO.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Net- en batterijvoeding.*
- *Afmetingen (b x h x d): 470 x 175 x 250 mm.*
- *Kleur: zilver.*

AZ1202



INCREDIBLE  
SURROUND



Let's make things better.



PHILIPS

**TYPEBESCHRIJVING****Compact Disc**

- 20 Nummers programmeerbaar.
- Met de 'next' en 'previous' toetsen kan door een kort commando volgende of vorige nummers worden opgezocht.
- Repeat: nummer en totale CD.
- Snel zoeken zowel voor- als achteruit. Tijdens snel zoeken is het geluid versneld hoorbaar.
- Shuffle mogelijkheid voor het in willekeurige volgorde afspele van plaat of programma.
- Pauzetoets voor korte onderbrekingen of voor het scherpstellen van een bepaald nummer.

**Radio**

- Drie golfbereiken, FM-band, midden- en langegolf.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van de midden- en langegolf zenders.
- Stevige telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

**Versterker**

- Uitstekende stereo-weergave dankzij 30 watt piekvermogen en twee breedbandluidsprekers (100 mm).
- Basreflex systeem is voor elk kanaal afzonderlijk in de behuizing verwerkt, voor een zuivere en krachtige weergave van de lage tonen.
- 30 Watt P.M.P.O. (Peak Maximum Power Output).

**Cassettedeck**

- Automatische opnamesterkteregeling.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Long Life koppen garanderen gedurende zeer lange tijd een hoge opname- en weergavekwaliteit.
- Pazuetoets.

**PRODUCTINFORMATIE****Compact Disc**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequentiebereik        | : 20 - 20.000 Hz        |
| S/R verhouding          | : 80 dB                 |
| Kanaalscheiding (1 kHz) | : 94 dB                 |
| Jengel                  | : nihil (kwartssturing) |

**Radio**

|              |   |
|--------------|---|
| Golfbereiken | : FM-band 87,5 - 108 MHz                |
|              | : LG 148,5 - 284 kHz<br>(2020 - 1060 m) |
|              | : MG 522 - 1607 kHz<br>(570-187 m)      |
| Antenne      | : ingebouwde ferroceptor voor           |
| MG en LG     | : telescoop voor FM                     |

**Cassettedeck**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Cassettesoort           | : ferro (type I) |
| Signaal/ruis verhouding | : 45 dB          |
| Jengel                  | : <0,4% (WRMS)   |

**Algemeen**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Luidsprekerdiameter | : 100 mm (2x), tweeter (2x)               |
| Uitgangsvermogen    | : 30W PMPO/2 x 1,6 W RMS                  |
| Aansluitingen       | stereo hoofdtelefoon : 3,5 mm plug        |
| Voeding             | : net 220 V 50/60 Hz                      |
|                     | : batterij 9 V<br>(6 x 1,5 V Philips R20) |
| Gewicht             | : 3,5 kg                                  |