

CD Sound Machine

AZ1207

## Compact disc radiorecorder

- *'Incredible Surround'* geeft een uniek en ongeëvenaard heldere en ruimtelijke stereoweergave.
- *Opvallend design met ronde vormen.*
- *Afstandsbediening.*
- *Programmeerbare Compact Disc speler.*
- *Enkelvoudig cassettedeck voor opnemen en weergeven.*
- *CD-synchro (eenvoudig CD opnemen op cassette).*
- *Uitstekende geluidskwaliteit door 4-speakersysteem en basweergave door Bass Reflex Speaker System.*
- *30 W PMPO.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Net- en batterijvoeding.*
- *Afmetingen (b x h x d): 470 x 175 x 250 mm.*
- *Kleur: zilver.*

AZ1207



INCREDIBLE  
SURROUND



Let's make things better.



PHILIPS

**TYPEBESCHRIJVING****Compact Disc**

- 20 Nummers programmeerbaar.
- Met de 'next' en 'previous' toetsen kan door een kort commando volgende of vorige nummers worden opgezocht.
- Repeat: nummer en totale CD.
- Snel zoeken zowel voor- als achteruit. Tijdens snel zoeken is het geluid versneld hoorbaar.
- Shuffle mogelijkheid voor het in willekeurige volgorde afspele van plaat of programma.
- Pauzetoets voor korte onderbrekingen of voor het scherpstellen van een bepaald nummer.

**Radio**

- Drie golfbereiken, FM-band, midden- en langegolf.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van de midden- en langegolf zenders.
- Stevige telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

**Versterker**

- Uitstekende stereo-weergave dankzij 30 watt piekvermogen en twee breedbandluidsprekers (100 mm).
- Basreflex systeem is voor elk kanaal afzonderlijk in de behuizing verwerkt, voor een zuivere en krachtige weergave van de lage tonen.
- 30 Watt P.M.P.O. (Peak Maximum Power Output).

**Cassettedeck**

- Automatische opnamesterktereregeling.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Long Life koppen garanderen gedurende zeer lange tijd een hoge opname- en weergavekwaliteit.
- Pauzetoets.

**PRODUCTINFORMATIE****Compact Disc**

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
S/R verhouding	: 80 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

**Radio**

Golfbereiken	: FM-band 87,5 - 108 MHz
	: LG 148,5 - 284 kHz (2020 - 1060 m)
	: MG 522 - 1607 kHz (570-187 m)
Antenne	: ingebouwde ferroceptor voor
MG en LG	: telescoop voor FM

**Cassettedeck**

Cassettesoort	: ferro (type I)
Signaal/ruis verhouding	: 45 dB
Jengel	: <0,4% (WRMS)

**Algemeen**

Luidsprekerdiameter	: 100 mm (2x), tweeter (2x)
Uitgangsvermogen	: 30W PMPO/2 x 1,6 W RMS
Aansluitingen	stereo hoofdtelefoon : 3,5 mm plug
Voeding	: net 220 V 50/60 Hz
	: batterij 9 V (6 x 1,5 V Philips R20)
Gewicht	: 3,5 kg