

Philips
CD-s „zenegép” dinamikus
mélyhangkiemeléssel



AZ1220

Gazdag mély hangzás

Örömet lelheti a világ "apró" dolgaiban, és átadhatja magát a kényelem élvezetének. A karcosú és hordozható AZ1220 egyszerűen kezelhető funkcióival gazdag mély hangzásban élvezheti kedvenc zenéit.

Fejlett mélyhangteljesítmény

- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 4" teljes hangterj. hangszórók az erőteljes hangzáshoz

Élvezze kedvenc zenéit három különböző forrásból

- Kezeli az írható és az újraírható CD-ket
- FM/MW sztereó rádió
- Automatikus leállítású sztereó magnó

Egyszerű használat

- CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél
- Többfunkciós LCD kijelző
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Hangszóró típusok: Mélyreflexes hangszórórendszer
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,2 W
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszóró átmérő: 4"
- Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Kidolgozás: Fém
- Hangszóró típusok: Hangszórók

Hanglejátszás

- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Felső rész
- Deckek száma: 1
- Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: AM antenna, FM antenna

- Automatikus digitális hangolás: Nem
- Hangolási sávok: FM, MW

Csatlakoztathatóság

- fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem

- Display Digits: 4
- Kijelző típusa: LCD

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 470 x 210 x 290 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 400 x 162 x 238 mm
- Tömeg: 2,9 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 3,7 kg

Feszültség

- Akku típusa: LR14
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Tápellátás
- Elemek száma: 6



Fénypontok

Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

4" teljes hangterj. hangszórók

4" teljes hangterj. hangszórók az erőteljes hangzáshoz

CD-R/RW kompatibilis

Az újíráható kompatibilis CD azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újíráható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel készíthető, majd többször újíráható, és a kompatibilis audió-CD-lejátszókon lejátszható. A CD-RW kompatibilis lejátszók lézerfeje és CD dekóder áramköre úgy van kialakítva, hogy le tudja olvasni a különleges audió-CD-RW fázisváltós felvételréteget, így biztosítva, hogy Ön mindig le tudja játszani otthon készített lemezeit audió-CD-rendszerén.

FM/MW sztereó rádió

FM/MW sztereó rádió

Automatikus leállítású sztereó magnó

Automatikus leállítású sztereó magnó

CD-vel szinkronizált felvétel-indítás

CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél

Többfunkciós LCD kijelző

Többfunkciós LCD kijelző

Sztereó fejhallgató-csatlakozó

Sztereó fejhallgató-csatlakozó



Kiadás dátuma
2015-01-22

Verzió: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com