

Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost



AZ1300

Digitálne ladenie s prednastavením

Kombinovaný prehrávač CD a digitálny tuner, ktorý prehráva všetky druhy CD. Dvojsmerné reproduktory umožňujú plný výkon zvuku. Basové rozšírenie vydáva teplejšie, jemnejšie tóny.

Digitálne ladenie

- Digitálne ladenie s prednastavením
- Automatické ukládanie naladí rádio jedným dotykem

Impozantný zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Dvoj pásmové reproduktory
- Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Všetko, čo potrebujete

- CD náhodne/program/opakovať
- Kompatibilný s nahráateľnými a prepisovateľnými diskmi CD

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Zdokonalenie reproduktoru: Piezo
- Typy reproduktorov: 2-smerné reproduktory Bass Reflex
- Výstupný výkon (RMS): 2 X1,2W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 4"
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Typy reproduktorov: Reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Programovateľné stopy: 15

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: AM anténa, FM anténa
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 30
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie číslíc: 6
- Typ displeja: OLED

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 470 x 275 x 210 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 400 x 243 x 169 mm
- Hmotnosť: 2,9 kg
- Váha vrátane balenia: 3.7 kg

Príkon

- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 6



Hlavné prvky

Digitálne ladenie s prednastavením

Digitálne ladenie s prednastavením

Automatické ukladanie

Automatické ukladanie je užitočná funkcia, ktorá umožňuje naladiť sa na obľúbené stanice a nastaviť predvoľby staníc jednoduchým stlačením tlačidla. Programovanie autoukladania odkladá ručné ladenie rádiových staníc a nastavenie predvoľieb na vedľajšiu koľaj. Vstavaný elektrický obvod automaticky sníma miestne frekvencie rádiových staníc, zameria najsilnejšie signály staníc a priradí ich k určitým predvoľbám.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Dvoj pásomové reproduktory

Dvoj pásomové reproduktory vytvárajú prostredie a atmosféru nahrávacieho štúdia v obyčajke presným stereozobrazovaním. Skrátka „ste pri tom!“. Na reprodukovanie celkového frekvenčného pásma zvuku potrebujú bežné reproduktory veľké a malé kónusy, aby reprodukovali nízke a vysoké frekvencie. Často je kvalita zvuku nižšia v dôsledku menšiemu dizajnu. Pri používaní reproduktora na reprodukciu basov do stredných frekvencií a reproduktora pre stredné až vysoké frekvencie prehráva dvojsmerný systém reproduktorov plynulo celku frekvenciu zvuku s oveľa menšou intermoduláciou a skreslením.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

CD náhodne/program/opakovať

CD náhodne/program/opakovať

Kompatibilný s CD-R/RW

Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a prepisovať viackrát a prehrávať len na kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na zvukovom systéme CD.



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00626
EAN: 87 10895 75642 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com