

Philips
CD Soundmachine com
Reforço dinâmico de
graves



AZ1310



Sintonia digital com pré-sintonizações

CD player integrado com tape deck e sintonizador digital com 30 estações pré-sintonizadas. Reproduz todos os CDs, incluindo autogravações, e pode ser programado para reprodução de 20 faixas.

Sintonia digital

- Sintonia digital com pré-ajustes
- Sintonia digital com mem. programável, sintonização de rádio com um só toque

Som impressionante

- O Reforço dinâmico dos sons graves (DBB) emite graves profundos, som encorpado
- Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.

Ouça suas músicas favoritas de três diferentes fontes

- Player compatível com CD-R e CD-RW
- Sintonizador estéreo FM/MW
- Toca-fitas estéreo, parada automática

PHILIPS

Especificações técnicas

Som

- Melhor desempenho de alto-falantes: Piezo
- Tipos de alto-falantes: Alto-falante Bass Reflex de 2 vias
- Potência de saída (RMS): 2X1,2 W
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
- Sistema de áudio: Estéreo
- Diâmetro do alto-falante: 4"
- Controle de volume: Controle de volume (+/-)

Alto-falantes

- Alto-falantes internos: 2
- Terminando: Metal
- Tipos de alto-falantes: Alto-falantes

Reprodução de áudio

- Tecnologia do cassette deck: Mecânica
- Modos de reprodução de cassette: Fast Wind/Rewind, Parada automática total, Tecla Pausa
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Localizar Próxima Faixa/Faixa Anterior, Reprodução repetida, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Tipo de carregador: Parte superior
- Número de decks: 1
- Faixas programáveis: 15

Gravação de áudio

- Recursos de gravação de fitas: Gravação de CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Sintonia digital automática
- Bandas de sintonia: FM, MW

Praticidade

- Dígitos do visor: 6

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA, Manual do usuário, Certificado de garantia

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 470 x 275 x 210 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 400 x 243 x 169 mm
- Peso: 2,9 kg
- Peso, incluindo embalagem: 3,7 kg

Alimentação

- Tipo de bateria: LR14
- Tensão da bateria: 1,5 V
- Alimentação
- N° de baterias: 6

Principais especificações do produto

Sintonia digital com pré-ajustes

Sintonia digital com mem. programável

A sintonia digital com memória programável é um recurso conveniente, que permite sintonizar suas estações de rádio favoritas e definir as estações pré-programadas, com o simples apertar de um botão. A Sintonia digital com memória programável elimina a tarefa de sintonização manual da estação de rádio e configuração de estações pré-programadas. Um circuito eletrônico integrado varre automaticamente as frequências de estação de rádio, marca os sinais mais fortes de rádio e atribui a programas específicos.

Reforço dinâmico dos sons graves

O Reforço dinâmico dos sons graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico dos sons graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.

Caixas acústicas Bass Reflex

O sistema de alto-falantes Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Diferente do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer, para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

Compatibilidade com CD-RW

Compatibilidade com CD-RW significa que seu aparelho de som pode reproduzir discos graváveis (CD-R) e discos regraváveis (CD-RW). CD-R são discos que permitem uma única gravação, podem ser reproduzidos em qualquer CD player de áudio. Já os CDs-RW podem ser gravados e regravados inúmeras vezes, e só podem ser reproduzidos em leitores de CD compatíveis. O sensor a laser e a circuitaria do decodificador de CD de um leitor compatível com CD-RW são especialmente projetados para ler a camada de gravação de troca de fase do CD-RW com áudio, assegurando que você poderá reproduzir os CDs que criar no CD player de seu sistema de áudio.

Sintonizador estéreo FM/MW

Toca-fitas estéreo, parada automática



Data da emissão 2006-11-08

Versão: 2.0

12 NC: 9073 101 00553
EAN: 87 10895 75314 2

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

www.philips.com