

Philips  
CD Soundmachine c/ref.  
dinám. de graves



AZ1310



## Sintonización digital con preselección

Reproductor de CD de tipo todo en uno con unidad de cinta y sintonizador digital con 30 estaciones preseleccionadas. Reproduce todo tipo de CD, incluso los que grabes, e incorpora funciones de programación para repetición en 20 pistas.

### Sintonización digital

- Sintonización digital con presintonías
- Programación Autostore: sintonización de radio con un solo botón

### Sonido impresionante

- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos

### Disfrutá de tu música preferida en tres formatos diferentes

- Reproductor compatible con CDs grabables y regrabables
- Sintonizador estéreo FM/MW
- Casettera estéreo con interrupción automática

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Optimización del altavoz:** Piezoeléctrico
- **Tipos de altavoz:** Parlante Bass Reflex de 2 vías
- **Potencia de salida (RMS):** 2 X 1.2 W
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Sistema de sonido:** Estéreo
- **Diámetro del altavoz:** 4 pulg.
- **Control de volumen:** Subir/bajar control de volumen

### Bocinas

- **Altavoces integrados:** 2
- **Terminación:** Metal
- **Tipos de altavoz:** Bocinas

### Reproducción de audio

- **Tecnología de la casetera:** Mecánica
- **Modos de reproducción de cassette:** bobinado/rebobinado rápido, Interrupción totalmente automática, Tecla de pausa
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- **Tipo de bandeja de carga:** Superior
- **Número de caseteras:** 1
- **Pistas programables:** 15

### Grabación de audio

- **Optimización de la grabación de cintas:** grabación sincronizada de CD

### Sintonizador/recepción/transmisión

- **Antena:** Antena AM, Antena FM
- **Sintonización automática digital**
- **Bandas del sintonizador:** FM, MW

### Comodidad

- **Dígitos de la pantalla:** 6

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de corriente alterna, manual de usuario, Certificado de garantía

### Dimensiones

- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 470 x 275 x 210 mm
- **Dimensiones del producto (An x Al x Pr):** 400 x 243 x 169 mm
- **Peso:** 2.9 kg
- **Peso con empaque incluido:** 3.7 kg

### Potencia

- **Tipo de batería:** LR14
- **Voltaje de la batería:** 1,5 V
- **Alimentación**
- **Número de baterías:** 6

## Características destacadas

### Sintonización digital con presintonías

#### Programación Autostore

La función Autostore resulta muy cómoda ya que permite sintonizar las emisoras favoritas y establecer presintonías con sólo presionar un botón. Autostore elimina la molestia de tener que sintonizar manualmente las emisoras y configurar las presintonías. Un circuito eléctrico integrado al equipo explora automáticamente las frecuencias de las emisoras locales, selecciona las señales de radio más fuertes y las asigna a presintonías específicas.

#### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

#### Sistema de bocinas Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

#### Compatible con CD regrabable

"Compatible con CD regrabable" significa que tu equipo de audio puede reproducir discos compactos grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y utilizarse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y regrabarse infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles. La lectora láser y el sistema de circuitos del decodificador de CD de los reproductores compatibles con CD-RW están especialmente diseñados para leer la grabación por variación de fase especial del CD-RW de audio, lo que garantiza que siempre vas a poder reproducir los discos grabados en tu sistema de CD de audio.

#### Sintonizador estéreo FM/MW

#### Casetera estéreo con interrupción automática



Fecha de publicación  
2007-10-15

Versión: 2.0

12 NC: 9073 101 00553  
EAN: 87 10895 75314 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)