

Philips  
Система развлечений с  
док-станцией



AZ1330D

## Слушайте iPod дома и в дороге

Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею громко на Philips AZ1330D с мощным звуком 2x4 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто вставьте компакт-диск и наслаждайтесь любимой музыкой дома.

### Слушайте любимую музыку

- Воспроизведение и зарядка iPod
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Цифровая настройка для предустановки станций

### Превосходные характеристики при компактной конструкции

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Полная мощность 2x4 Вт RMS

### Легкость использования

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Выбор альбома с музыкой в формате MP3 и WMA
- Один пульт ДУ для системы и iPod

**PHILIPS**

# Характеристики

## Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

## Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка, Перемотка вперед/назад
- Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
- Воспроизведение медиа: WMA-CD, MP3-CD, CD, Формат CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- программируемые дорожки: 20

## Звук

- Выходная мощность (RMS): 2x4 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Усиление звука: Динамическое усиление басов
- Диаметр динамика: 3"
- Регулятор громкости: поворотный

## Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Автоматическая цифровая настройка: Да

- Предварительные настройки станций: 25
- Антенна: Антенна FM

## Возможность соединения

- Вход Aux: Да
- Наушники: 3,5 мм

## Удобство

- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Подсветка: Да
- Пульт ДУ: Многофункциональность

## Питание

- Электропитание: да
- Тип батареи: LR20
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 6

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Кабель для аудиосигнала, Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат

## Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 410 x 187 x 307 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 358,4 x 140,6 x 260 мм
- Вес: 2,22 кг
- Вес, включая упаковку: 3,15 кг



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974  
EAN: 87 12581 34184 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Особенности

## Воспроизведение и зарядка iPod

Слушайте вашу любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не стоит беспокоиться о том, что iPod разрядится — аккумулятор iPod заряжается во время воспроизведения музыки. Кроме этого, перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, можно с помощью специального пульта ДУ. Зарядка аккумулятора iPod осуществляется автоматически, при установке iPod в док-станцию.

## Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

## Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа