

Philips
Leitor de CDs com
Dynamic Bass Boost



AZ1500

Seleccção directa de faixas e estações

Controle a sua música, facilmente e com precisão! A sintonização digital do portátil AZ1500 com 40 pré-sintonias permite-lhe saborear a sua música favorita, fácil e rapidamente.

Controlo preciso e fácil de utilizar

- Teclado de Fácil Acesso para seleccionar faixas ou estações de rádio
- Sintonia digital e pré-sintonias
- Tomada dos auscultadores estéreo

Som impressionante

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

Tudo o que precisa

- Compatível com CD-Recordable e CD-ReWritable
- Mistura/programação/Repetição de CD

PHILIPS

Especificações

Som

- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Potência de saída (RMS): 2X1 W
- Sistema de som: Estéreo
- Diâmetro do altifalante: 4"
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Acabamento: Metal
- Tipos de altifalante: Altifalantes

Reprodução Áudio

- Modos de Reprodução de Discos: Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Avanço/Inversão Rápido, Reprodução Aleatória, Reprodução de Repetição
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Tipo de Carregamento: Topo
- Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Sintonização digital automática
- Bandas do Rádio: FM, MW



Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Dígitos do Ecrã: 4

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado de garantia

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 475 x 211 x 260 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 405 x 162 x 232 mm
- Peso: 3,2 kg
- Peso incl. Embalagem: 3,9 kg

Potência

- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Alimentação eléctrica
- Número de pilhas: 6
- Tipo de bateria: LR14

Destaques

Teclado de Fácil Acesso

O Teclado de Fácil Acesso possui um teclado numérico do tipo telefone que representa uma ferramenta simples e útil para seleccionar faixas de CD, pré-sintonias de rádio ou sintonizar estações de rádio. As dez teclas numéricas encontram-se na parte dianteira do aparelho, o que torna a selecção e programação numa simples operação de um toque. Para seleccionar uma faixa específica ou uma pré-sintonia, basta utilizar o teclado. Sintonize a sua estação de rádio favorita introduzindo simplesmente a frequência. O Teclado de Fácil Acesso permite seleccionar uma faixa específica, pré-sintonia ou a estação de rádio favorita.

Sintonia digital e pré-sintonias

Sintonia digital e pré-sintonias

Tomada dos auscultadores estéreo

Tomada dos auscultadores estéreo

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Compatível com CD-R/RW

A compatibilidade com CD-Regravável significa que o sistema áudio pode reproduzir discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são graváveis uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CDs áudio, enquanto que os discos CD-RW podem ser gravados e regravados várias vezes, e apenas podem ser lidos em leitores de CDs áudio compatíveis. O sensor de captação laser e o circuito de descodificação de CD dos leitores compatíveis com CD-RW são especialmente concebidos para ler a camada de gravação de troca de fase especial do CD-RW áudio, garantindo que pode sempre reproduzir os discos gravados em casa no seu sistema de CDs áudio.

Mistura/programação/Repetição de CD

Mistura/programação/Repetição de CD



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 1.0.3

12 NC: 9073 101 00004
EAN: 87 10895 72239 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com