

Radio-Cassette CD



# *Tuner numérique*

*avec 30 stations présélectionnées*

- *Système d'enceintes Bass Reflex 2 voies*
- *Incredible Surround*
- *Digital DBB+*
- *Jog control*
- *20 plages programmables*
- *Télécommande 14 touches*
- *Compatible CD-RW*



*Faisons toujours mieux.*



**PHILIPS**

# Radio-Cassette CD



## Informations produit

### Lecteur CD

- CD top
- 20 plages programmables (Program)
- Lecture aléatoire des plages (Shuffle)
- Répétition d'une plage ou du disque (Repeat)
- Saut de plage avant / arrière et recherche avant / arrière dans la plage
- CD synchro
- Compatible CD-RW

### Platine Cassette

- Mono platine cassette stéréo
- Cassette type I
- Arrêt automatique en fin de bande
- Contrôle automatique du niveau d'enregistrement

### Tuner

- Tuner numérique PO/GO/FM
- 30 stations présélectionnées
- Fréquences :
  - PO : 525 - 1607 kHz
  - GO : 148,5 - 284 kHz
  - FM stéréo : 87,5 - 108 Mhz
- Antenne télescopique pour réception FM

### Afficheur

- Afficheur LCD 6 caractères

### Amplificateur

- Puissance 2 x 1,6 W RMS
- Digital DBB+
- Incredible Surround
- Jog contrôle volume
- 2 haut-parleurs 2 voies 4" (10,2 cm)
- Cone tweeters
- Système d'enceintes Bass Reflex
- Grilles métal

### Alimentation

- Secteur : 230 V / 50 Hz
- Piles : 6 x 1,5 V type R20

### Connexion

- Prise casque : 3,5 mm

### Télécommande

- 14 touches

### Généralités

- Dimensions - L x H x P
  - Produit : 50,5 x 16,3 x 24,5 cm
  - Emballé : 55,9 x 19,9 x 31,3 cm
- Poids
  - Produit : 4,8 Kg
  - Emballé : 5,7 Kg

### Tuner numérique avec 30 stations présélectionnées

Réglage rapide et précis de vos 30 stations préférées pour un accès encore plus rapide et facile

### Télécommande 14 touches

### Enceintes 2 voies

Séparation des woofers et tweeters pour une plus grande clarté du son et un dynamisme plus fort des basses

### Système d'enceintes Bass Reflex

Système acoustique renforçant les basses pour une optimisation de la puissance des enceintes.

### Incredible Surround

Système Philips d'effet stéréo spatial donnant l'impression que les haut-parleurs sont beaucoup plus écartés qu'ils ne le sont en réalité.

### Digital DBB+

Système de suramplification des basses sans distorsion quel que soit le volume sonore.

### Jog Contrôle

Possibilité de faire des arrangements rapides ainsi que des réglages très précis.

### 20 plages programmables

Possibilité de programmation de vos 20 plages favorites pour lecture dans l'ordre de vos préférences

### Compatible CD-RW

Capable de lire tous les CD Audio, y compris les CD enregistrables et les CD réinscriptibles.

### Fonction Shuffle

Possibilité de lecture de votre disque dans un ordre aléatoire

### Fonction Repeat

Possibilité de répétition d'une plage, de la totalité du CD ou de votre programmation

### CD synchro

Synchronisation du départ de l'enregistrement d'une cassette audio avec le départ du CD en appuyant sur une seule touche

### Woofers 4"

Enceintes optimisant les basses fréquences

### Tweeters 2,5"

Enceintes optimisant les hautes fréquences

### Prise casque

Possibilité d'utiliser un casque pour une écoute personnelle (les haut-parleurs se mettent automatiquement hors-fonction dès que vous branchez un casque).

### Code EAN

- AZ1574/00 : 87 10101 38304 0

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.  
R.C.S Nanterre B 402 805 527 (Imprimé en France - Juin 2001)

Faisons toujours mieux.



PHILIPS