

Philips  
CD Soundmachine

USB

AZ1834



## Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Elegantný a prenosný dizajn modelu AZ1834 vám umožní vychutnávať si hudobné zbierky vo formáte MP3/WMA uložené na prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel.

### **Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov**

- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

### **Bohatý a čistý zvuk**

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Reproduktory s plným rozsahom pre pohlcujúci a dynamický zvuk

### **Jednoduché používanie**

- FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu
- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- Pripojenie Line-in na prehrávanie hudby z prenosného prehrávača

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

## Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW




Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesiete ich do prehrávača.

## Systém repr. Bass Reflex




Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

## Reproduktory s plným rozsahom




Kompaktné stereo reproduktory prinášajú kvalitný zvuk s úplným rozsahom a umožňujú vám nerušené počúvanie. Teraz si môžete vychutnať hudbu kedykoľvek a kdekoľvek – vďaka vstavaným stereo reproduktorom, ktoré poskytujú komfortné a príjemné prehrávanie hudby.

## FM/MW tuner



FM/MW (AM) stereofónny tuner

## CD náhodne/opakovať



Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

## Vstupné pripojenie

Pripojenie line-in pre MP3 umožňuje priame prehrávanie obsahu vo formáte MP3 prostredníctvom audiosystému. Po jednoduchom pripojení prenosného MP3 prehrávača k audiosystému cez jeho vstavaný vstupný konektor line-in si môžete vychutnávať vynikajúcu kvalitu zvuku pri prehrávaní svojej obľúbenej hudby z prenosného MP3 prehrávača.

# Technické údaje

## Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM, MW
- Anténa: FM anténa

## Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

## Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ vkladania: zvrchu
- Typ displeja: LCD displej

## Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny vstup, sieťový kábel
- Iné: Manuál používateľa
- Záruka: Záručný list

## Príkon

- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6
- Typ napájania: Vstup AC

## Rozmery

- Hmotnosť brutto: 2,55 kg
- Hĺbka balenia: 246 mm
- Výška balenia: 169 mm
- Šírka balenia: 397 mm
- Hmotnosť: 1,9 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 217 mm
- Výška hlavnej jednotky: 127 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 350 mm



Dátum vydania  
2015-01-22

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39086  
EAN: 87 12581 41288 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)