

Philips
CD 唱机

电源供电式
USB

AZ1839



动听的便携音效

想要欣赏储存在便携式音乐播放机中的音乐专辑而又不想使用耳机？没问题。只需将便携式播放机插接到飞利浦 CD 唱机的 USB 直放插槽，您就可以通过震撼的扬声器来欣赏您喜爱的数字音乐。

享受多种来源的音乐

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- FM/MW 调谐器让您畅享收音机
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐

易于使用

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 立体声耳机插孔

您可以聆听并感受到震撼的音效

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 10.2 厘米（4 英寸）全频扬声器提供震撼的音效
- 低音反射扬声器可提供深沉、浑厚的音响效果
- 2x1W RMS 总输出功率

PHILIPS

产品亮点

USB 直放




借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW



借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可以在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

FM/MW 调谐器



FM/MW (AM) 立体声调谐器

低音反射扬声器



低音反射扬声器可为您带来深沉的低音体验。与传统扬声器不同的是，新增的低音导管可与低音扬声器进行声学校准，从而优化低音频率的滚降斜率。这样可确保深度控制的低音效果和较低的失真度。与低音扬声器的响应相结合，它能够扩展总体低频音效，以营造全新的浑厚低音体验。

10.2 厘米（4 英寸）全频扬声器

10.2 厘米（4 英寸）全频扬声器提供震撼的音效

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。


2x1W RMS 总输出功率

2x1W RMS 总输出功率

立体声耳机插孔



连接您自己的耳机，随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到播放机，您可在非凡的音质中感受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。



规格

声音

- 输出功率: 2 x 1 瓦 RMS
- 音效增强: 动态低音增强
- 音量控制: 旋转 (模拟)
- 声音系统: 立体声

扬声器

- 扬声器网罩表面: 金属
- 内置扬声器数: 2
- 扬声器增强: 低音反射扬声器系统

连接

- USB: USB 主机
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 音频 / 视频输出: 耳机 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM, MW

便利性

- 显示位数: 3
- 加载软件类型: 顶部
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏

功率

- 电池类型: D 规格 (LR20)
- 电池电压: 1.5 伏
- 电池数: 6
- 电源: 220 - 240 伏

附件

- 用户手册: 简体中文, 韩语
- 线缆 / 接口: 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 电源线
- 保修: 保修证书

尺寸

- 总重: 3.8 千克
- 主装置深度: 240 毫米
- 主装置高度: 168 毫米
- 重量: 2.8 千克
- 主装置宽度: 420 毫米
- 包装高度: 283 毫米
- 包装宽度: 457 毫米
- 包装厚度: 210 毫米



发行日期 2024-04-18

版本: 1.0.3

EAN: 87 12581 47462 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 请不要以超过 85 分贝的音量频繁使用本装置, 因为这样可能损害您的听力。