



Philips
Магнитола с CD и
динамическим усилением
НЧ

MP3

USB цифровая настройка

AZ1840

Наслаждайтесь прекрасным звучанием, где бы вы ни находились

Хотите слушать свои музыкальные записи с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB системы AZ1840 и слушайте любимую цифровую музыку из мощных динамиков.

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- AC Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание
- 4" широкополосные динамики для мощного звучания
- Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая вых. мощность 2x1 Вт (RMS)

Музыка от разных источников

- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
- Цифровая настройка для предустановки станций
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Легко использовать

- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Удобный пульт ДУ
- Гнездо для стереонаушников

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Акустическая система Bass Reflex

АС Bass Reflex позволяет в полной мере насладиться глубоким звучанием басов. Ее отличие от обычных громкоговорителей заключается в добавлении басовой трубы, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот. Результат - лучше контролируемые басы и низкие искажения. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук

Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки.

Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное аудиоусиление способно улучшить любую музыку.

Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков,

сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в плеер.

Функция MP3 Link для портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Прямой USB-MP3/WMA

Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все доступные записи. Все, что нужно сделать, — это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.



Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- программируемые дорожки: 20

Возможности подключения

- USB: Порт USB
- Наушники: 3,5 мм
- Вход Aux: MP3 LINK

Тюнер/Прием/Передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, MW-диапазон
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предварительные настройки станций: 25

Звук

- Усиление звука: Динамическое усиление басов, Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости «вверх / вниз»
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (RMS): 2X1,0 Вт
- Диаметр динамика: 4"

Громкоговорители

- Отделка: Металл
- Типы громкоговорителей: Громкоговорители
- Встроенные динамики: 2

Функции управления

- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Пульт ДУ: Да
- Цифры на дисплее: 5

Аксессуары

- С дополнительными аксессуарами: Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат
- Пульт ДУ: Да

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 457 x 283 x 210 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 420 x 240 x 168 мм
- Вес: 2,2 кг
- Вес, включая упаковку: 2,8 кг

Питание

- Тип элемента питания: R20
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Электропитание: Да
- Количество батарей: 6



Дата выпуска 2011-07-21

Версия: 3.0.8

12 NC: 8670 000 36217
EAN: 87 12581 38842 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com