



Philips
CD Soundmachine -soitin

5 W

CD:n kopiointi
Digitaalinen viritys



AZ1880

Nauti äänentoistosta tyylikkäästi:

Philipsin CD Soundmachine vapauttaa digitaaliset suosikkikappaleesi kannettavasta soittimesta. Voit nauttia niistä tehokkaalla äänentoistolla missä ja milloin tahansa. Siinä on myös USB Direct -toisto ja yhden painikkeen digitaalinen MP3-tallennus, tietokonetta ei tarvita.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Digitaalisen viritinmuistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Helppokäyttöinen

- CD:n kopiointi 1 painikkeen digitaalisena MP3-tallennuksena
- Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta
- Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- Bassorefleksikautinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kohokohdat

CD:n kopiointi



Liitä USB-massamuistilaitteesi Philips-äänentoistolaitteen USB-porttiin ja aloita lempimusiikkisi tallennus CD:ltä USB-laitteeseen tai MP3-soittimeen painamalla yhtä painiketta. Et edes tarvitse tietokonetta.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa.


Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen



Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

Kätevä kaukosäädin



Kätevän kaukosäätimen ansiosta voit rentoutua sohvallasi.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteriikän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.



Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen albumin haku, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: FM-antenni
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho: 2 x 2,5 W

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiutinparannukset: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Käytön mukavuus

- Näytön numerot: 6
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Taustaväri: sininen

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo)
- Kaukosäädin: 12 painiketta, litiumakku
- Muuta: Käyttöopas
- Takuu: Takuutodistus

Mitat

- Kokonaispaino: 3,5 kg
- Pakkauksen leveys: 561 mm
- Pakkauksen korkeus: 275 mm
- Pakkauksen syvyys: 159 mm
- Paino: 2,85 kg
- Päälaitteen syvyys: 132 mm
- Päälaitteen korkeus: 214 mm
- Päälaitteen leveys: 451 mm

Virta

- Akkutyypit: C-koko (LR14)
- Akkujen määrä: 6
- Virtalähde: 220–240 V
- Akun jännite: 1,5 V

Äänen tallennus

- Tallennusväline: USB-laite
- USB-tallennustilat: pikatallennus, ohjelmoidut raidat, yksittäinen levy, yksittäinen raita
- USB-tallennuslähteet: CD

