

RADIO CASSETTE CD

AZ 2010



### Caractéristiques Techniques

- LECTEUR CD
- PUISSANCE 100 W PMPO
- TUNER NUMERIQUE PO/GO/FM 29 PRESELECTIONS
- SYSTEME ULTRA BASS
- FONCTION INCREDIBLE SURROUND\*
- SURAMPLIFICATION DES BASSES (DBB)
- SYSTEME D'ENCEINTE BASS REFLEX

Date d'introduction

MAI 1999



**PHILIPS**

*Faisons toujours mieux.*

## LECTEUR CD

Programmable 20 plages  
Saut de plage avant/arrière  
Recherche avant/arrière dans la plage avec écoute  
Lecture aléatoire des plages (shuffle)  
Fonction répétition (plage, disque, programme)  
CD synchro

## PLATINE CASSETTE

Mono platine cassette stéréo  
Cassette type I  
Arrêt automatique en fin de bande  
Contrôle automatique du niveau d'enregistrement

## TUNER

Numérique FM stéréo/PO/GO  
29 présélections (mixte FM/PO/GO)  
Antenne télescopique pour réception FM

## AMPLIFICATEUR

Puissance 2 x 4 W efficaces/100 W PMPO  
Fonction Incrédible Surround\* (Elargissement de l'effet stéréophonique du spectre sonore)  
Suramplification des basses (DBB)  
Système UltraBass

## AFFICHEUR

Grand afficheur LCD

## ENCEINTES

2 haut-parleurs : large bande 100 mm  
System Bass Reflex  
Grilles métal

## CONNEXION

Sortie casque : jack Ø 3,5 mm stéréo

## ALIMENTATION

Secteur : 230 V/50 Hz  
Piles : 6 x 1,5 V type R20

## GENERALITES

Dimensions  
produit L x H x P : 486 x 184 x 280 mm  
emballage L x H x P : 524 x 244 x 344 mm  
Poids  
produit : 4,8 kg  
emballé : 5,7 kg  
Quantité par carton : 1

## CODE EAN

8710101352640

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



# PHILIPS