

RADIO CASSETTE CD

AZ 2025



Caractéristiques Techniques

- COULEUR ARGENT ET BLEU TRANSLUCIDE
- LECTEUR CD 20 PLAGES PROGRAMMABLES
- PUISSANCE 2 x 6 W RMS
- TUNER NUMERIQUE 30 PRESELECTIONS PO/GO/FM
- JOG CONTROL POUR VOLUME ET EGALISEUR
- ULTRA HIGH CLARITY : CLARTÉ ET INTENSITÉ DU SON DES HAUTES FRÉQUENCES
- AFFICHEUR LCD 2 COULEURS
- SURAMPLIFICATION NUMERIQUE (DIGITAL DBB) DES BASSES
- FONCTION INCREDIBLE SURROUND *
- ENCEINTES 2 VOIES
- SYSTEME D'ENCEINTES BASS REFLEX
- COMPATIBLE CD-RW
- TÉLÉCOMMANDE

Date d'introduction

AOUT 2000



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

LECTEUR CD

Programmable 20 plages
Lecture aléatoire des plages (shuffle)
Fonction répétition (page, disque, programme)
Saut de plage avant/arrière
Recherche avant/arrière dans la plage
CD synchro
Compatible CD-RW

PLATINE CASSETTE

Mono platine cassette stéréo
Cassette type I
Arrêt automatique en fin de bande
Contrôle automatique du niveau d'enregistrement

TUNER

Numérique FM stéréo/PO/GO
30 présélections
Antenne télescopique pour réception FM

AMPLIFICATEUR

Puissance 2 x 6 W RMS
Fonction Incredible Surround * (Élargissement de l'effet stéréophonique du spectre sonore)
Ultra High Clarity
Suramplification numérique (Digital DBB) des basses
Jog control pour volume et égaliseur

AFFICHEUR

Afficheur : LCD 6 digits - 2 couleurs

ENCEINTES

4 haut-parleurs : 2 woofers, 2 tweeters
Système d'enceintes : BASS REFLEX
Grilles : métal

CONNEXION

Sortie casque : jack Ø 3,5 mm stéréo

ALIMENTATION

Secteur : 230 V / 50 Hz
Piles : 8 x 1,5 V type R20

GENERALITES

Dimensions L x H x P
Produit : 540 x 177 x 280 mm
Packaging : 575 x 240 x 329 mm
Quantité par carton : 1
Poids produit : 6,3 kg

LIVRÉ AVEC

Télécommande

CODE EAN

8710101371313

