

Rádio Gravador



Rádio Gravador com CD

- **Potência 500 W PMPO / 12 W RMS**
- **Super potente**
Radio gravador com potência de mini system!
- **Sintonizador digital com memória para 30 emissoras**
Permite acesso rápido e fácil para as suas emissoras de rádio preferidas.
- **Controle remoto**
- **Reforço Dinâmico de Graves (Digital DBB+)**
Reforça as frequências baixas, enriquecendo a música.
- **Sistema acústico tipo Bass Reflex de 2 vias**
Proporciona clareza musical pela correta reprodução de graves e agudos.
- **Controle tipo jog**

INCREDIBLE
SURROUND

Rewritable
CD
COMPATIBLE

2-way Speakers

DIGITAL
TUNER

DIGITAL
DBB



Let's make things better.



PHILIPS



Rádio Gravador

Benefícios

Toca-discos CD

A tecnologia Compact Disc combina a soberba qualidade da reprodução digital do som com a conveniência de acesso aleatório das faixas e demais funções do CD, como programação de faixas, reprodução aleatória e repetição de faixas. Compatível com CDs graváveis e regraváveis.

Programação de até 20 faixas

Permite programar, na ordem de sua preferência, até 20 faixas de seu CD favorito.

Reprodução aleatória de faixas (Shuffle)

Reproduz faixas do CD em ordem aleatória, permitindo ouvir o CD em ordem diferente a cada vez.

Função repetição

Com esta função, o aparelho repete tanto uma faixa como todo o disco ou, ainda, a programação feita.

Avanço e retrocesso de faixas

Permite selecionar a faixa com o simples toque de uma tecla.

Rádio com sintonia digital e memória programável para 30 emissoras

Proporciona sintonia fácil e precisa de suas emissoras favoritas. É possível memorizar até 30 emissoras de FM ou OM para acesso rápido e fácil.

Tape deck estéreo

Reproduz fita cassete estéreo e grava fitas a partir do rádio ou do toca-discos CD.

Controle automático de nível de gravação

Circuito eletrônico que monitora constantemente o nível do sinal e controla a gravação, de modo a evitar distorções.

Gravação sincronizada com o CD

Facilita a gravação do CD em fita. O comando de gravação da fita faz com que o toca-discos CD inicie automaticamente a reprodução.

Incredible Surround

Recurso exclusivo da Philips que produz um efeito incrível de som envolvente que preenche toda a sala, pois eletronicamente cria a sensação de distanciamento dos alto-falantes.

Sistema acústico tipo Bass Reflex

Sistema acústico que estende a resposta dos sons graves, proporcionando mais calor à música.

Reforço Dinâmico de Graves Digital

O sistema denominado Dinamic Bass Boost (DBB), ou reforço dinâmico de graves, amplia os sons de baixa frequência, de maneira a encorpar a música.

Sistema acústico de 2 vias

Permite uma excelente performance sonora ao longo de toda a faixa de áudio.

Grades metálicas para alto-falantes

Grade metálica com acabamento anodizado. Protege os alto-falantes.

Saída para fone de ouvido

Para a conexão de um fone de ouvido tipo estéreo. Permite a audição privativa. Ao ligar o fone, os alto-falantes do aparelho são automaticamente desligados. O fone é opcional.

Alimentação via rede elétrica ou com pilhas

Funciona com pilhas (não-fornecidas) ou a partir da rede elétrica.

Woofers

Alto-falantes com desenho otimizado para baixas frequências.

Tweeters

Alto-falantes com desenho otimizado para altas frequências.

Características e recursos

(Sujeitos a alterações)

Amplificador

- Potência de saída: 2 x 6 W RMS a 10% DHT 1 kHz em rede de 127 V
- Incredible Surround
- Reforço Dinâmico de Graves Digital (Digital DBB+)
- Controle tipo jog para volume

Sistema de som

- Sistema acústico de 2 vias
- 2 alto-falantes de 4" tipo faixa larga e 2 dome tweeters
- Sistema acústico tipo Bass Reflex
- Grades metálicas nos alto-falantes

Toca-discos CD

- Carregamento de topo
- CD programável, repetição de música e reprodução aleatória
- Avanço e retrocesso da música
- Gravação sincronizada com o CD
- Reproduz CDs tipo digital áudio graváveis e regraváveis.

Tape Deck

- Tape deck estéreo
- Grava fitas de ferro
- Parada automática
- Controle automático de nível de gravação

Rádio

- Sintonia digital com memória para 30 emissoras OM ou FM
- Faixas de ondas (FM estéreo): FM 87,5 a 108 MHz OM 525 a 1607 kHz
- Antena telescópica para recepção de FM
- Antena de ferrite para recepção de OM

Mostrador

- Visor grande, tipo LCD de 6 dígitos

Conectores

- Fone de ouvido: plugue de 3,5 mm

Controle remoto

- Controle remoto de 14 teclas

Alimentação

- Operação com rede elétrica e pilhas
- Voltagem: 110 / 220 Volts
- Pilhas (não-fornecidas): 6 x tipo R20

Gerais

- Peso do produto (aprox.) 5,3 kg
- Peso do produto embalado 6,3 kg
- Dimensões aprox. (LxAxP) 540 x 177 x 280 mm
- Dimensões da embalagem aprox. (LxAxP) 575 x 240 x 329 mm
- Quantidade por embalagem coletiva: 1 (um)

Acessórios

- Controle remoto
- 2 pilhas 1,5V tipo "AAA"
- Cabo de força



Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Let's make things better.



PHILIPS