

Radio cassette CD

Ultra Bass III



- Puissance totale de 12 W RMS
- UltraBass II à 2 niveaux
- Enceintes 2 voies
- Incredible Surround™
- Ultra High Clarity
- Tuner numérique avec 30 stations présélectionnées
- Système d'enceintes Bass Reflex
- Compatible CD-RW
- Afficheur miroir extra large
- Touches de fonction rétroéclairées



Faisons toujours mieux.



PHILIPS

Radio cassette CD



Informations produit

Lecteur CD

- CD top
- 20 plages programmables
- Lecture aléatoire des plages (Shuffle)
- Répétition d'une plage ou du disque (Repeat)
- Saut de plage avant/arrière et recherche avant / arrière dans la plage
- CD synchro
- Compatible CD-RW

Platine Cassette

- Mono platine cassette stéréo
- Cassette type I
- Arrêt automatique en fin de bande
- Contrôle automatique du niveau d'enregistrement

Tuner

- Tuner numérique
- 30 stations présélectionnées
- Antenne télescopique pour réception FM
- Fréquences :
 - FM stéréo : 87.5 - 108 Mhz
 - PO : 525 - 1607 kHz
 - GO : 148.5 - 284 kHz

Afficheur

- Afficheur miroir LCD 6 caractères

Amplificateur

- Puissance 2 x 6,0 W RMS
- Incredible Surround™
- Ultra High Clarity
- UltraBass II à 2 niveaux
- Système d'enceintes Bass Reflex
- Enceintes 2 voies (woofers & tweeters)
- Grilles tissu

Alimentation

- Secteur : 230 V / 50 Hz
- Piles : 8 x 1,5 V / type R20

Connexions

- Sortie casque stéréo : jack 3,5 mm

Généralité

- Dimensions (L x H x P)
 - Produit : 54,0 x 17,7 x 28,0 cm
 - Emballage : 57,5 x 24,0 x 32,9 cm
- Poids :
 - Produit : 5,3 kg
 - Carton : 6,3 kg

20 plages programmables

Possibilité de programmation de vos 20 plages favorites pour lecture dans l'ordre de vos préférences

Fonction Shuffle

Possibilité de lecture de votre disque dans un ordre aléatoire

Platine Cassette stéréo

Lecture des enregistrements sur cassette et enregistrement d'après un CD ou du tuner

Woofers 4"

Optimisation des basses fréquences

Tweeters 1,5"

Optimisation des hautes fréquences

Haut-parleurs avec grilles métallisées

Grilles perforées et métallisées pour protéger les composants des haut-parleurs

Sortie casque

Possibilité d'utiliser un casque pour lecture personnelle (les haut-parleurs se mettent automatiquement hors-fonction dès que vous branchez un casque)

Code EAN

- AZ 2030/00 : 87 10101 37857 2

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.
R.C.S Nanterre B 402 805 527 (Imprimé en France - avril 2001)

Faisons toujours mieux.



PHILIPS