

Compact Disc Radiorecorder

AZ 2030

Compact Disc Radiorecorder

- *Muziekvermogen 2 x 12 watt (MPO).*
- *Digitale tuner met 30 voorkeuzenders.*
- *Extra groot spiegeldisplay.*
- *Verlichte toetsen.*
- *Incredible Surround.*
- *Uitstekende weergave door tweeweg Bass Reflex Speaker System.*
- *Ultrabass.*
- *Ultra high clarity.*
- *Programmeerbare cd speler.*
- *CD-ReWritable compatible.*
- *Cassetedeck voor opnemen en weergeven met cd-synchro functie.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Geschikt voor net- en batterijvoeding.*

**DIGITAL
TUNER**

**INCREDIBLE
SURROUND**

**DIGITAL
D.B.B.**

ReWritable
CD
COMPATIBLE



2-way Speakers

ultrabass



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Radio**

- Digitale tuner voor AM en FM.
- 30 Voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van midden- en langegolfzenders.
- Solide telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

Versterker

- Muziekvermogen 2 x 12 watt (MPO).
- Elk kanaal afzonderlijk beschikt over een tweeweg Bass Reflex Speaker System voor een zuivere en krachtige geluidswaergave.
- Ultrabass in twee stappen instelbaar voor waergave van diepe bastonen.
- Perfecte waergave van de hoogste tonen dankzij de Ultra High Clarity techniek.
- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het stereo-effect.

CD speler

- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Programmeerbare afspelvolgorde, maximaal 20 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

Cassettedeck

- Automatische opnamesterkteregeling.
- CD-synchro voor het automatisch starten van een cd opname.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.

Aansluitingen

- Hoofdtelefoon 3,5 mm jack.

Algemeen

- Opvallend design met ronde vormen en met luidsprekerdoek bedekte luidspreker grills.
- Overzichtelijk 6 digit LCD informatiescherm.

Meegeleverde accessoires

- Netsnoer
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS**Radio**

Golfbereiken	
MG	: 525 - 1607 kHz
LG	: 148,5 - 284 kHz
FM-band	: 87,5 - 108 MHz
Tuner	: digitaal voor AM en FM
Antenne	: ingebouwde ferroceptor voor AM : telescoopantenne voor FM

Versterker

Muziekvermogen	: 2 x 12 watt (MPO) : 2 x 6 watt (RMS)
Luidsprekers	: 2 x 4" woofer : 2 x 1.5" tweeter

CD speler

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding	: 80 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

Cassettedeck

Cassettetype	: ferro (IEC type I)
Signaal/ruis verhouding	: 45 dB
Jengel	: < 0.4 % (WRMS)

Algemeen

Voeding	
net	: 220 V 50 Hz +/- 10%
batterij	: 12 V (8 x 1,5 V, Philips R20)
Display	: 6 digit LCD
Gewicht	: ca. 5,3 kg
Afmetingen (h x b x d)	: 177 x 540 x 280 mm
EAN code	: 87 10101 3785 72