

Portable Micro System

AZ 2425

Portable Micro System

- **Digitale tuner (29 voorkeuzenders).**
- **Incredible Surround.**
- **Bass Reflex Speaker System.**
- **Dynamic Bass Boost.**
- **Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).**
- **Programmeerbare cd speler.**
- **Cassetedeck voor opnemen en weergeven met cd-synchro functie.**
- **Hoofdtelefoonaansluiting.**
- **Geschikt voor net- en batterijvoeding.**

**INCREDIBLE
SURROUND**

**DIGITAL
TUNER**

DBB



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Radio**

- Digitale tuner voor AM en FM.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van midden- en langegolf zenders.
- Solide telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

Versterker.

- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het stereo-effect.
- Bass Reflex Speaker System voor een krachtige geluidsweergave.
- Digital Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen.
- Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).

CD speler.

- Programmeerbare afspeelvolgorde, maximaal 20 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

Cassettedeck.

- Automatische opnamesterkteregeling.
- CD-synchro voor het automatisch opnemen van een cd.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.

Aansluitingen.

- Luidsprekers, 4 x click-fit.
- Hoofdtelefoon 3,5 mm jack.

Algemeen.

- Overzichtelijk LCD informatiescherm.

Meegeleverde accessoires.

- Netsnoer.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS**Radio**

Golfbereiken	: MG 525 - 1607 kHz
	: LG 148,5 - 284 kHz
	: FM-band 87,5 - 108 MHz
Tuner	: digitaal voor AM en FM
Antenne	: ingebouwde ferroceptor voor AM
	: telescoopantenne voor FM

Versterker

Muziekvermogen	: 2 x 3,2 watt (MPO)
Luidsprekers	: 2 x wide range 100 mm

CD speler

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding	: 80 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

Cassettedeck

Cassettetype	: ferro (IEC type I)
Signaal/ruis verhouding	: 45 dB
Jengel	: < 0,4 % (WRMS)

Algemeen

Voeding	
net	: 220 V, 50 Hz, +/- 10%
batterij	: 9 V (6 x 1,5 V, Philips R20)
Display	: 6 digit LCD
Gewicht	: ca. 5,3 kg
Afmetingen (h x b x d)	: 225 x 500 x 265 mm
EAN code	: 87 10101 3734 09