

Philips
Магнитола с CD



AZ2535

Предельное удовольствие от игры

С функцией МАКСИМАЛЬНЫЙ звук

Вы молоды и полны энергии, вам нужен предельный кайф от игры! Миниатюрная AZ2535 с игровым портом Philips подключает вас к мощной функции МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, вы сможете по-настоящему прочувствовать игровое действие и прослушивать любимую музыку!

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

Готовность к игре

- Игровой порт обеспечивает действительно реальные ощущения в игре
- Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

Наслаждайтесь любимой музыкой из трех разных источников

- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
- Цифровая настройка с позициями
- Кассетная дека с автостопом

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук

Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное аудиоусиление способно улучшить любую музыку.

Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в

обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Игровой порт

Игровой порт - это простое решение подключения по соединению вашей игровой приставки с аудиосистемой для получения улучшенного качества звучания. Функция Game Sound Mode предлагает три отличных настройки звука. Режим Speed добавляет адреналина в играх со скоростным вождением и полетами, а режим Punch добавляет мощи в играх, связанных с рукопашным боем. И, наконец, режим Blast позволяет Вам ощутить весь эффект взрывов в боевых играх. Функция Game Mix, MIX-IT, доступная в мини-системах класса Hi-Fi, позволяет микшировать игровые звуковые эффекты со звуком любимых записей компакт-диска, радиостанции или внешнего аудиоплеера.

Предв. настройки звукового режима

Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

Поддерживает CD-R/RW

Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукопередатчик и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

Цифровая настройка с позициями

Цифровая настройка с позициями

Кассетная дека с автостопом

Кассетная дека с автостопом



Характеристики

Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Установки эквалайзера: Игровые предуст. (Blast, Punch, Speed)
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (RMS): 2x4 Вт
- Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр динамика: 4 дюйма
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер

Динамики

- Встроенные динамики: 2
- Окончание: Металл
- Улучшенные акустич. системы: Порт Max BASS
- Типы громкоговорителей: Динамики

Аудиовоспроизведение

- технология кассетной деки: Механическая
- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Количество дек: 1
- программируемые дорожки: 20

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD

Тюнер/Прием/Передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Диапазоны тюнера: FM, CB

Возможность соединения

- Цифровой аудиовход для данных: Аудио лев./пр. (RCA) - 2
- Вход Аух: Игровой порт
- Наушники: 3,5 мм
- Видеовход: CVBS видео (RCA) 1x
- Видеовыход - аналоговый: Полный CVBS (желтый cinch)

Удобство

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Янтарный
- Цифры на дисплее: 7
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 560 x 236 x 348 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 520 x 178 x 287 мм
- Вес: 4,1 кг
- Вес, включая упаковку: 6,1 кг

Питание

- Тип батареи: LR20
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Электропитание: да
- Количество батарей: 8



Дата выпуска 2011-07-21

Версия: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942
EAN: 87 10895 79586 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com