

Kompakti ja digitaalinen



Luotettava klassikko AZ3013 näyttää upealta ja pitää lupauksensa. Tämä kannettavan CD-soittimen ja digitaaliviritimen yhdistelmä hyödyntää Dynamic Bass Boost -tekniikkaa, joka korostaa alataajuuksia todella tehokkaasti.

Digitaalinen viritys

- Digitaalinen viritin pikavalintoihin
- Monitoiminen nestekidenäyttö

Vaikuttava ääni

- Vaikuttava bassoääni Dynamic Bass Boost -bassotehostuksella

Kaikki tarvitsemasi

- Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta
- CD-R- ja CD-RW-yhteensopiva soitin



PHILIPS

Tekniset tiedot

Ääni

- **Kaiutintyyppi:** Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- **Lähtöteho (RMS):** 2 x 1 W
- **Äänen parannukset:** Dynamic Bass Boost
- **Äänentoistojärjestelmä:** Stereo
- **Kaiuttimen halkaisija:** 3"
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** kierrettävä

Kaiuttimet

- **Sisäiset kaiuttimet:** 2
- **Pinnoitus:** Metall
- **Kaiutintyyppi:** Kaiuttimet

Äänen toisto

- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW
- **Levytoistotilat:** Nopeutus eteen-/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnainen toisto
- **Levyn syöttö:** Päältä ladattava
- **Ohjelmoitavia kappaleita:** 32

Viritin/vastaanotto/lähetys

- **Antenni:** AM-antenni, FM-antenni
- **Virittimen aaltoalueet:** FM, MW

Käytön mukavuutta

- **Näytön numerot:** 6
- **Näyttötyyppi:** Nestekidenäyttö

Tarvikkeet

- **Mukana tulevat tarvikkeet:** Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 350 x 192 x 297 mm
- **Tuotteen mitat (L x K x S):** 294 x 142 x 255 mm
- **Paino:** 1,9 kg
- **Paino pakattuna:** 2,5 kg

Virta

- **Pariston malli:** LR14
- **Akun jännite:** 1,5 V
- **Verkkovirta**
- **Paristojen määrä:** 6

Tuotteen tärkeimmät

Digitaalinen viritin pikavalintoihin

Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

CD-RW-yhteensopiva

CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa. CD-RW-yhteensopivan soittimen lukupää ja CD-dekooderiipiiri osaavat lukea vaiheen muutokseen perustuvaa CD-RW-tallennuspintaa. Kotitekoisia CD-levyjä voi siis aina toistaa omassa CD-soittimessa.

Monitoiminen nestekidenäyttö



Julkaisupäivä 2005-12-09

Versio: 2.0

12 NC: 9073 101 00763
EAN: 87 10895 77534 2

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com