



Philips  
CD Soundmachine

kompaktne disain

MP3-CD  
Must



AZ305

## Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

### Lihthe kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

### Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

### Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### CD juhuesitus/kordus



Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

### Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid



MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3)". MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

### Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

### Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

### FM-tuuner

FM/MW-tuuner raadio nautimiseks

## Spetsifikatsioon

### Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele albumile liikumine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

### Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Antenn: FM antenn

### Heli

- Heli tüüsed: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

### Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

### Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)

### Võimsus

- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku ping: 1,5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

### Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kirjuhend
- Garantii: Garantiileht

### Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal

### Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 262 x 245 x 123 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 284 x 155 x 264 mm
- Toote kaal: 1,6 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2 kg



Väljalaske kuupäev  
2016-08-28

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 94523  
EAN: 87 12581 65817 5

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)