



Philips
CD Soundmachine -soitin,
Dynamic Bass Boost

AZ3300

Musiikkia liikkeeseen

Kannettava CD-soitin ja digitaalinen viritin itse tallennettujen CD- ja CD-RW-levyjen kuuntelemiseen. Tarkoitettu huolettomaan ulkokäyttöön.

Liikkeeseen suunniteltu

- Kannettavaa muotoilua
- Kestävää kumia
- Helppo MP3-musiikin selaus kaukosäätimellä

Vaikuttava ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänien

Nauti digitaalivirityksestä

- Digitaalinen viritin esiasetuksineen
- Automaattinen kanavaohjelmointi yhdellä painikkeella

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 1,6 W
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimen halkaisija: 3"
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Pinnoitus: Metalli
- Kaiutintyyppi: Kaiuttimet

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: AM-antenni, FM-antenni
- Automaattinen digitaaliviritys

- Pikavalinnat: 30
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Käytön mukavuus

- Näytön numerot: 6
- Näyttötyyppi: LCD
- Kaukosäädin: 14 painiketta

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus
- Kaukosäädin: 1

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 477 x 200 x 310 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 408 x 155 x 277 mm
- Paino: 2,8 kg
- Paino pakattuna: 4,1 kg

Virta

- Pariston malli: LR14
- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta
- Akkujen määrä: 6



Kohokohdat

Kannettavaa muotoilua

Kannettavaa muotoilua

Kestävää kumia

Kestävää kumia

Helppo selaus kaukosäätimellä

Helppo MP3-musiikin selaus kaukosäätimellä

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Automaattinen kanavaohjelmointi

Automaattisen kanavaohjelmoinnin avulla suosikkikanavat voi virittää ja tallentaa esiasetuksiin yhdellä painikkeen painalluksella – radiokanavien ja esiasetusten manuaalinen viritys on taakseenjäänyt elämää! Elektroninen piiri etsii paikallisten kanavien signaalit automaattisesti, poimii vahvimmat signaalit ja tallentaa ne esiasetuksiin.



Julkaisupäivä 2009-05-07

Versio: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00745
EAN: 87 10895 77270 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com