



Philips
CD Soundmachine -soitin

8 W

USB ja kasettidekki
Digitaalinen viritys



AZ3856

Tehokas kannettava äänijärjestelmä

Kokonaislähtöteho on 8 W RMS

Philips AZ3856/12 CD Soundmachine toistaa digitaalisen musiikin kannettavasta laitteesta tehokkaasti, milloin ja missä vain. Kiitos USB Direct -liitännän ja bassorefleksikaiuttimien.

Kokonaislähtöteho on 2 x 4 W RMS.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto
- Digitaalisen viritin muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Helppokäyttöinen

- Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta
- Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kohokohdat

Kätevä kaukosäädin



Kätevän kaukosäätimen ansiosta voit rentoutua sohvallasi.

Stereokuulokeliitin


Liitä kuulokkeesi tähän Philips-laitteeseen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat ja nauttia lempielokuvistasi tai -musiikistasi upealla äänenlaadulla häiritsemättä muita.

USB Direct




USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto



Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Digitaalinen viritin esiasetuksineen



Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran

toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Kasettidekin tekniikka: mekaaninen
- Dekkien määrä: 1
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: FM-antenni
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost (2 asetusta)
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)
- Lähtöteho: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2

- Kaiutinparannukset: 2-suuntainen bassorefleksikaiutin
- Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Käytön mukavuus

- Lataajan malli: päältä ladattava
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin
- Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite
- Käyttöopas: monikielinen
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Kokonaispaino: 4 kg
- Pakkauksen leveys: 468 mm
- Pakkauksen korkeus: 310 mm
- Pakkauksen syvyys: 198 mm
- Paino: 3 kg
- Päälaitteen syvyys: 270 mm
- Päälaitteen korkeus: 170 mm
- Päälaitteen leveys: 435 mm

Virta

- Akkujen määrä: Päälaite: 6 x LR20 (lisävaruste), RC: 1 x CR2025 (vakiovaruste)
- Virtatyyppi: DC-liitäntä

Äänen tallennus

- Tallennusväline: nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto



Julkaisupäivä 2015-02-10

Versio: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.