

飛利浦  
具動態低音增強效果的  
CD 音響

VCD

AZ5160



## VCD / MP3-CD 音響

AZ5160 配備強力立體聲喇叭與超重低音加強系統，能讓您以絕佳音效欣賞喜愛的 VCD 與 MP3-CD。便利的 CD 音響還具備卡帶播放與收音機功能，讓您欣賞音樂的樂趣不中斷。

### 功能齊全的 VCD 及 CD 播放機

- VCD2.0 播放
- MP3-CD 播放即是將 MP3 如一般音樂 CD 播放
- FM/MW 立體聲調諧器
- 自動停止立體聲卡帶匣

### 豐富、清晰的音效體驗

- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- 低音反射式喇叭提供低沉強勁的低音
- 3 吋全音域喇叭

### 簡單易用

- 螢幕顯示，方便瀏覽
- 9 格摘要預覽，方便瀏覽
- 超級錯誤校正，實現不失真 VCD 播放效果
- 相容於 PAL/NTSC
- 便利的遙控器

**PHILIPS**  
sense and simplicity

具動態低音增強效果的 CD 音響  
VCD

## 規格

### 影片播放

- 播放媒體：VCD/SVCD
- 光碟播放模式：A-B 段重複播放，快速倒帶，快速快轉，交錯掃描，OSD，暫停，PBC，慢動作，縮放

### 播放音效

- 裝載器類型：Top
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 可編排曲目：20
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放，隨機播放
- 錄音帶座數目：1
- 卡帶匣技術：機械式

### 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

### 音效

- 輸出功率 (RMS)：2X1 瓦
- 加強音效：超重低音加強系統
- 音效系統：立體聲
- 喇叭直徑：3 吋
- 音量控制：旋轉鈕

### 喇叭

- 內建喇叭：2
- 外觀質感：金屬

### 錄音

- 錄製媒體：卡帶
- 錄音增? 功能：單鍵 CD 同步錄音

### 連線

- 視訊輸出 - 類比：視訊輸出 (3.5 公釐接頭) 1x
- 音訊輸出：立體音效輸出 (3.5 公釐接頭) 1x

### 便利

- 顯示類型：液晶
- 顯示位數：3

### 電源

- 電池類型：LR14
- 電池電壓：1.5 V
- 主電源：是
- 電池數量：6

### 週邊配件

- 遙控器：36 鍵
- 附配件：AC 電源線，影音訊號線，使用者手冊，產品保證書

### 尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：377 x 200 x 262 mm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：330 x 159 x 230 mm
- 重量：2.4 kg
- 產品含包裝重量：3.2 kg

AZ5160/98

## 焦點

### VCD2.0 播放

VCD2.0 播放

### MP3-CD 播放

MP3 為「MPEG 1 Audio layer-3」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。

### 超重低音加強系統



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

### 低音反射式喇叭系統

低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。



發行日期 2009-04-11

版本：1.0.2

12 NC: 8670 000 33948  
EAN: 87 12581 36395 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com