



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM

Távirányító
2 W



AZ780

Nagyszerű hordozható hangzás

A Philips CD soundmachine szabadjára engedi kedvenc digitális zeneszámaikat a hordozható zenelejátszóból, és erőteljes hangzást kölcsönöz nekik - bárhol és bármikor.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

Erőteljes hang, amit hall és érez

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat

- Kézreálló távirányító a fokozott kényelemért
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

PHILIPS

Fénypontok

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása



A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefajok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldaláról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k ripplésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt

hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Kézeálló távvezérlő



A kézeálló távvezérlő nyújtotta kényelmet az ujjai alatt érezheti hátradőlve, pihenés közben.

Sztereó fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztassa saját fejhallgatóját ehhez a Philips készülékhez, és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik. Élvezze kedvenc zenéjét nagyszerű hangminőségben, fejhallgatóját a készülékhez csatlakoztatva, anélkül, hogy másokat zavarna.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek


a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

2 W RMS



A rendszer kimeneti összteljesítménye 2 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőtől a hangszugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangszugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Digitális hangolás programhelyekkel



Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Műszaki adatok

Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- Audióbemenet (3,5 mm-es)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: FM
- Programhelyek: 20
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hangzás

- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés 2 fokozatban, Digitális hangzásszabályzás
- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 1 W RMS

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Továbbfejlesztett hangszórók: Kétutas, bass reflex hangszugárzók
- Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

Kényelem

- Kijelző típusa: Háttér-világításos LCD kijelző
- Betöltő típusa: felső

Tartozékok

- Kábelek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
- Távvezérlő
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Többnyelvű
- Jótállás: Garancialevél

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 435 x 270 x 170 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 468 x 198 x 310 mm
- Termék tömege: 3,00 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 4,06 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 220–240 V
- Elemek száma: 6 db LR20 a főegységhez (nem tartozék), 1 db CR2025 a távvezérlőhöz (mellékelve)



Kiadás dátuma
2019-06-22

Verzió: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97635
EAN: 08 71258 16677 64

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com