



Philips  
Магнитола с CD

CD, MP3-CD, USB, FM

Пульт ДУ  
2 Вт



AZ780

## Великолепное звучание портативного устройства

Магнитола с CD от Philips позволяет воспроизводить любимые записи в цифровом формате с портативного аудиоплеера — наслаждайтесь музыкой в мощном звучании всегда и везде.

### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

### Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

### Легко использовать

- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства
- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

# PHILIPS

## Особенности

### Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

### Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов,

несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Удобный пульт ДУ



Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

### Гнездо стереонаушников

Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

### Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним


нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### 2 Вт RMS




Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.

### Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.



# Характеристики

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

## Подключения

- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Аудиовход (3,5 мм): Да

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

## Звук

- Улучшение звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ, цифровое управление звуком
- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: поворотный регулятор

(цифровой)

- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS

## Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: 2-х полосная АС Bass Reflex
- Решетки АС: металл

## Функции управления

- Тип дисплея: ЖК-дисплей с подсветкой
- Тип загрузчика: сверху

## Аксессуары

- Кабели/подключение: шнур питания
- Пульт ДУ: Да
- Краткое руководство: Многоязычное
- Гарантия: Гарантийная карточка

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 435 x 270 x 170 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 468 x 198 x 310 мм
- Вес продукта: 3 кг
- Вес, включая упаковку: 4 кг

## Питание

- Источник питания: 220—240 В
- Количество батарей: 6 x LR20 для основного устройства (не входят в комплект), 1 x CR2025 для пульта ДУ (входит в комплект)



Дата выпуска 2019-06-22

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 97635  
EAN: 08 71258 16677 64

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)