

Philips  
CD Soundmachine

12 W  
USB  
Digitální ladění

AZ783



## Výkonný přenosný zvuk

díky celkovému výstupnímu výkonu 12 W RMS

Vychutnejte si digitální hudbu z přenosného zařízení s výkonným zvukem díky připojení USB Direct, reproduktorům s konstrukcí Bass Reflex a celkovému výstupnímu výkonu 12 W RMS systému CD Soundmachine společnosti Philips.

### Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

### Snadné použití

- Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí
- Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

### Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

# PHILIPS

# Přednosti

## Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

## Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

## Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

## Praktický dálkový ovladač



Díky praktickému dálkovému ovladači pro větší pohodlí na dosah ruky se stačí posadit a relaxovat.

## Konektor pro sluchátka

Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek

z poslechu tohoto zařízení Philips. Připojením sluchátek k tomuto zařízení si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu se skvělým zvukem, aniž byste rušili okolí.

## Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

## Digitální tuner s předvolbami



Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.



# Specifikace

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

## Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

## Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Pásmo tuneru: FM
- Předvolby stanic: 30
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů (2 stupně)
- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)
- Maximální výstupní výkon (RMS): 12 W

## Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Vylepšení reproduktoru: 2pásmové Bass Reflex
- Provedení mřížky reproduktorů: kov

## Pohodlí

- Typ obrazovky: LCD displej s podsvícením
- Typ zavádění: horní

## Příslušenství

- Dálkový ovladač: Ano
- Kabely/konektory: napájecí kabel
- Stručný návod k rychlému použití: vícejazyčný
- Záruka: Záruční list

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 435 x 270 x 170 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 468 x 198 x 310 mm
- Hmotnost výrobku: 3 kg
- Hmotnost včetně balení: 4,06 kg

## Spotřeba

- Počet baterií: 6 x LR20 pro hlavní jednotku (nejsou součástí balení), 1 x CR2025 pro dálkový ovladač (součástí balení)
- Typ zdroje: 220–240 V



Datum vydání 2017-11-18

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 000 98093  
EAN: 08 71258 16690 96

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.