

Philips  
CD Soundmachine -soitin

12 W  
USB  
Digitaalinen viritys

AZ783



## Tehokasta kannettavaa äänentoistoa

Kokonaislähtöteho on 12 W RMS

Philips CD Soundmachine toistaa digitaalisen musiikin kannettavasta laitteesta tehokkaasti, milloin ja missä vain. Kiitos USB Direct -liitännän ja bassorefleksikaiuttimien.

Kokonaislähtöteho on 12 W RMS.

### Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- Digitaalisen viritin muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

### Helppokäyttöinen

- Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta
- Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

### Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

# PHILIPS

## Kohokohdat

### USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

### MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoään. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

### Kätevä kaukosäädin



Kätevän kaukosäätimen ansiosta voit rentoutua sohvallasi.

### Stereokuulokeliitin


Liitä kuulokkeesi tähän Philips-laitteeseen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat ja nauttia lempielokuvistasi tai -musiikistasi upealla äänenlaadulla häiritsemättä muita.

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### Digitaalinen viritin esiasetuksineen



Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

# Tekniset tiedot

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

## Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
- Äänitulo (3,5 mm)

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: FM-antenni
- Viritin aaltoalueet: FM
- Pikavalinnat: 30
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys

## Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost (2 asetusta)
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)
- Enimmäislähtöteho (RMS): 12 W

## Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiutinparannukset: 2-suuntainen bassorefleksikaiutin
- Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

## Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD-näyttö, jossa taustavalo
- Lataajan malli: päältä ladattava

## Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin
- Kaapelit/liitäntä: virtajohto
- Pikaopas: monikielinen
- Takuu: Takuuvihko

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 435 x 270 x 170 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 468 x 198 x 310 mm
- Tuotteen paino: 3 kg
- Paino pakattuna: 4 kg

## Virta

- Akkujen määrä: Päälaite: 6 x LR20 (lisävaruste), RC: 1 x CR2025 (vakiovaruste)
- Virtatyyppi: 220–240 V



Julkaisupäivä 2015-02-10

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98093  
EAN: 08 71258 16690 96

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.