



Philips
Магнитола с CD

12 Вт

USB и аудиокассета
Цифровая настройка



AZ787

Мощный звук, который можно взять с собой

с общей выходной среднеквадратичной мощностью 12 Вт

Наслаждайтесь мощным звучанием цифровой музыки с портативного устройства с CD от Philips благодаря прямому порту USB, AC Bass Reflex и общей выходной среднеквадратичной мощности 12 Вт.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Кассетная дека с автостопом
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Легко использовать

- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства
- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

PHILIPS

Особенности

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Удобный пульт ДУ



Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

Гнездо стереонаушников

Подключите наушники к радио Philips для индивидуального прослушивания в любой


момент. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

Динамическое усиление басов




Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.



Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Кассетная дека: механическая
- Количество дек: 1
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Подключения

- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Аудиовход (3,5 мм): Да

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Звук

- Улучшение звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ
- Звуковая система: стерео

- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 12 Вт

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: 2-х полосная АС Bass Reflex
- Решетки АС: металл

Функции управления

- Тип дисплея: ЖК-дисплей с подсветкой
- Тип загрузчика: сверху

Аксессуары

- Пульт ДУ: Да
- Кабели/подключение: шнур питания
- Краткое руководство: Многоязычное
- Гарантия: Гарантийная карточка

Размеры

- Размеры изделия (ШхГхВ): 435 x 270 x 170 мм
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 468 x 198 x 310 мм
- Вес продукта: 3 кг
- Вес, включая упаковку: 4 кг

Питание

- Количество батарей: 6 x LR20 для основного устройства (не входят в комплект), 1 x CR2025 для пульта ДУ (входит в комплект)
- Тип питания: 220 — 240 В



Дата выпуска 2019-06-10

Версия: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97641
EAN: 08 71258 16677 71

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.