



필립스
CD 음향 기기

iPod/iPhone 용 도킹

AZD1755

어디에서든 자유롭게 iPod/ iPhone 음악 감상

iPod/iPhone 을 통해 웅장한 사운드를 감상하세요. 이 멋진 필립스 CD 음향기기는 어디에서든 최고의 사운드를 지원하는 강력한 Dynamic Bass Boost 기능으로 향상된 전역 스피커를 자랑합니다.

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- 케이스를 씌운 채로 iPod/iPhone 도킹
- CD, CD-R 및 CD-RW 재생
- 라디오 청취의 즐거움을 선사하는 FM 튜너
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

편리한 사용

- 20 개 트랙 CD 프로그래밍 가능
- 색다른 음악 감상의 즐거움을 선사하는 CD 무작위 / 반복 기능

깊고 깨끗한 사운드

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

PHILIPS

주요 제품

CD, CD-R 및 CD-RW 재생



필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW 에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD-RW 가 지원된다는 것은 (CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R 과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번만 레코딩하여 모든 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, (CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.

MP3 링크



MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.



20 개 트랙 CD 프로그래밍 가능
CD 프로그래밍 재생 기능으로 좋아하는 음악을 원하는 순서대로 즐길 수 있습니다.

CD 무작위 / 반복



"무작위 / 반복" 기능을 사용하면 플레이어에서 언제나 같은 순서로만 반복되는 음악을 듣는 지루함에서 벗어날 수 있습니다. 좋아하는 음악을 플레이어에 로드한 후 "무작위", "반복" 중 하나를 선택하기만 하면 음악이 다양한 순서로 재생됩니다. 플레이어에 연결할 때마다 다양하고 독특한 음악 세계에 흠뻑 빠져 보십시오.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

사양

iPod 호환

- 호환 가능 : iPod Touch, iPod 5 세대, 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod, iPod Mini, iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대, iPod Nano 3 세대, iPod Classic, iPod Nano 4 세대, iPod Nano 5 세대, iPod Nano 6 세대, iPod Touch 2 세대, iPod Touch 3 세대, iPod Touch 4 세대

iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

오디오 재생

- 디스크 재생 모드 : 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 / 무작위 / 프로그램
- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW
- 도킹 재생 모드 : 빨리 감기 및 뒤로 감기, 다음 및 이전 트랙, 재생 및 일시 중지

사운드

- 음향 시스템 : 스테레오
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost
- 볼륨 컨트롤 : 회전식 (아날로그)
- 출력 파워 : 2 x 1W RMS

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 안테나 : FM 안테나

확성기

- 내장형 스피커 개수 : 2

연결성

- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인

편의성

- 디스플레이 유형 : LCD 디스플레이
- 로더 유형 : 위쪽

소비전력

- 주전원 : AC 어댑터, 220-240V
- 배터리 유형 : C 크기 (LR14)
- 배터리 전압 : 1.5 V
- 배터리 개수 : 6

액세서리

- 기타 : 사용 설명서
- 보증 : 보증서

규격

- 본체 깊이 : 92 mm
- 본체 높이 : 200 mm
- 본체 폭 : 380 mm
- 포장 폭 : 416 mm
- 포장 높이 : 238 mm
- 포장 깊이 : 130 mm
- 총중량 : 2.2 kg
- 중량 : 1.9 kg



발행 일자 2013-12-10

버전 : 2.0.1

12 NC: 8670 000 90694
EAN: 87 12581 64653 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com