




Philips
Kaasaskantavad kõlarid

iPodi/iPhone'i dokk



AZP6

Ideaalne helisüsteem igale üritusele

See Philipsi kõlarisüsteem AZP6/12 toimib instrumentaal- ja võimsusvõimendina, sellel on iPodi/iPhone'i dokk, CD-mängija ja kassetmagnetofon. Tänu käepärasele suurusele saab seda mugavalt kaasas kanda, mistõttu sobib see kaasa võtmiseks väikestele ja keskmise suurusega üritustele, nt seminarid.

Täiuslik helilahendus sündmustele

- Töötab instrumendivõimendina
- Kaks eraldi helitugevuse nupuga mikrofonisisendit
- Käepärane ja kaasaskantav, peidetava käepideme ja ratastega
- Laetav aku
- Kaasas üks mikrofon

Nautige muusikat mitmest allikast

- Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- iPadi/tahvelarvuti tugi igas paigutuses vaatamiseks
- USB- ja aux-sisend MP3-vormingus muusika taasesituseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Kasseti mängimine ja lindistamine

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete

- 60 W RMS max võimsus
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

PHILIPS
sense and simplicity

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB taasesitusrežiim: Esitamise/peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Plaatide esitusrežiimid: Esitamise/peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Kasseti taasesitusrežiim: Esitamise/peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Lindistamine

Heli

- Heli täiustused: Bassipeegelduse süsteem, Dünaamiline bassivõimendi, Digitaalne helijuhtimine, kaja
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
- Väljundvõimsus: 60 W RMS (max)

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarid: Täieulatuslik basskõlar ja kõrgsageduskõlar
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus

- peidetav käepide ja rattad
- Laadija tüüp: Alus
- Ekraani tüüp: Taustvalgustusega LCD-ekraan

Ühenduvus

- Mikrofoni sisend x 2: 1/4 tolli (6,3 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- 3,5 mm kõrvaklapipistik
- Aux-sisend/väljund
- USB: USB host

Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
- Aku tüüp: Liitiumaku (sisseehitatud)

Tarvikud

- Mikrofon
- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend, Kiirjuhend
- Garantii: Garantiileht

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 328 x 309 x 464 mm mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 555 x 393 x 423 mm
- Toote kaal: 8,6 kg
- Kaal (koos pakendiga): 10,94 kg



Väljalaske kuupäev
2013-04-28

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91568
EAN: 08 71258 16498 38

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com