



Philips Fidelio SoundBar SoundBar-högtalare

4.1-kanaligt, med trådlöst
surroundljud

Bluetooth® aptX, AAC och NFC
2 HDMI-ingångar och -utgångar
(ARC)
Rumskalibrering

SoundBar



B5

Stereo till surround på bara några sekunder med löstagbara högtalare

Philips Fidelio B5 Soundbar skapar surroundljud med trådlösa, löstagbara bakre högtalare och subwoofer. Med kvalitetselementen och rumskalibreringen får du garanterat ett dynamiskt, balanserat ljud. De bakre högtalarna blir fristående högtalare så att du kan spela upp musik var som helst.

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Surroundljud på begäran – löstagbara trådlösa surroundhögtalare
- Rumskalibrering
- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
- Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare för Crystal Clear Sound
- Läge för nära ljudupplevelse

Anslut och njut av all din underhållning

- Fristående bärbara Bluetooth-högtalare
- Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
- Anslut till HDMI x 2 för suverän bild- och ljudkvalitet
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
- Trådlös subwoofer för problemfri placering




PHILIPS
Fidelio

SoundBar-högtalare

4.1-kanligt, med trådlöst surroundljud Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 2 HDMI-ingångar och -utgångar (ARC), Rumskalibrering


Funktioner

Surroundljud på begäran



Upplev överlägset surroundljud när det passar dig. Ta bort de trådlösa surroundhögtalarna från vänster och höger huvudhögtalare och ställ dem långt bak i rummet så får du en riktig flerkanalig surroundljudsupplevelse när du spelar och ser på film. När du har spelat eller tittat klart kan du sätta fast högtalarna igen och använda och lyssna på musik eller se på TV. Tack vare den patentskyddade trådlösa ljudtekniken och surroundhögtalarnas unika frekvens slipper du nätverksstörningar. Resultatet blir ett helt trådlöst surroundsystem med förlustfri ljudkvalitet för både musik och film.

Rumskalibrering




Philips har utvecklat en avancerad rumskalibreringsfunktion som ger bästa möjliga ljudbalans oavsett var i rummet de bakre högtalarna placeras. När funktionen aktiveras lokaliseras de båda bakre högtalarna med hjälp av en specialutformad signal. Med den informationen som utgångspunkt definieras därefter den bästa ljudbalansen utifrån placeringen av högtalaren och ljudet anpassas för de respektive högtalarna. På så vis blir ljudet rätt balanserat även om högtalarnas placering inte är optimal.

Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare

Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.

Bluetooth® (aptX® och AAC)



Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning

Fristående bärbara högtalare



I de båda löstagbara bakre högtalarna till Fidelio B5 finns en fristående Bluetooth-modul. Tack vare modulen kan du använda högtalarna helt fristående och ta med dem överallt både i och utanför hemmet för flexibel musikunderhållning. Varje bärbar högtalare har en total uteffekt på 8 W för ett kraftfullt ljud oavsett placering. Tack vare de två bakre löstagbara högtalarna och den centrala sound

B5/12

bar-enheten kan du med en enda Fidelio B5-enhet spela musik på tre olika ställen samtidigt.

NFC-teknik




Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

HDMI x 2

Njut av slående 3D-uppspelning och kristallklart 5.1- eller 7.1-ljud genom att bara koppla in spelarens 2 HDMI-ljudutgångar till din AV-receiver som saknar 3D-funktioner.

Dolby Digital och Pro Logic II



En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.



SoundBar-högtalare

4.1-kanaligt, med trådlöst surroundljud Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 2 HDMI-ingångar och -utgångar (ARC), Rumskalibrering

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 103,4 x 7,17 x 15,55 cm
- Vikt: 4,49 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 75,7 x 35,7 x 25,2 cm
- Nettovikt: 10,2 kg
- Bruttovikt: 12,58 kg
- Taravikt: 2,38 kg
- EAN: 48 95185 60415 2
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 76,5 x 26 x 37,1 cm
- Nettovikt: 10,2 kg
- Bruttovikt: 13,28 kg
- Taravikt: 3,08 kg
- EAN: 48 95185 60415 2
- Antal konsumentförpackningar: 1

Ljud

- Ljutförbättring: Surroundljud på begäran, Nattläge, Diskant- och baskontroll, Ljudsynkronisering, Automatisk ljudnivåutjämning, Film, Musik, Nära ljudupplevelse, Röst
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uteffekt för subwoofer: 90
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 210 W
- Uteffekt för högtalare: 120

Högtalare

- Högtalarelement per surroundhögtalare: 1 x 3-tums fullregistershögtalare
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 (-3dB) Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm

- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, Basreflexsystem
- System: 2.1-/4.1-system
- Element per Soundbar: 2 x 3 tum, 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-högtalare

Anslutningar

- Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Ljudingång 3,5 mm
- Trådlösa anslutningar: Bluetooth APT-X och AAC

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 1 035 x 70 x 156 mm
- Huvudenhetens vikt: 4,18 kg
- Subwoofer (B x H x D): 200 x 510 x 200 mm
- Subwoofer, vikt: 5 kg
- Vikt inkl. förpackning: 16 kg
- Förpackning (B x H x D): 765 x 260 x 371 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, Vägghögningsfäst



Publiceringsdatum
2017-11-02

Version: 4.5.4

12 NC: 8670 001 20329
EAN: 04 89518 56041 52

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com