

Philips LED Bike lights
Accupak

voor ActiveRide DB 800

BA004X1



Vrijheid op de fiets

Langere batterijlevensduur

De lithium-ionbatterijen voor Activeride DB 800-fietsverlichting hebben een capaciteit van 2200 mAh. Zo kunt u tot wel zeven uur buiten de openbare weg fietsen.

Eenvoudige installatie

- Kan zonder hulpmiddelen worden geïnstalleerd

PHILIPS

Specificaties

Maximaal zicht

- Sport: ActiveRide

Vermogen

- Batterij: 4 AA lithium-ionbatterijen

Gebruiksgemak

- Eenvoudige installatie
- USB-oplader

Kenmerken

Kan zonder hulpmiddelen worden geïnstalleerd

Het SafeRide LED Lumiring-achterlicht kan ook aan een zadelpenhouder worden bevestigd. Dit accessoire is gemakkelijk te plaatsen en kan binnen enkele minuten stevig worden bevestigd.



Publicatiedatum
2016-12-26

Versie: 3.0.1

12 NC: 9285 999 02801
EAN: 87 27900 39964 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com