

Philips  
LED-kijelző

80 cm-es (31,5"-es)  
edge-LED  
HD Ready

BDL3210Q



## Élvezze a nagy teljesítményt

ezzel a remek 31,5"-es signage kijelzővel

Az edge-LED kijelzőn környezetbarát módon jeleníthet meg megdöbbentően tiszta képeket. A nagy teljesítményű és megbízható, ám energiatakarékos készülék az olyan projektekhez ideális, ahol nem köthető kompromisszum.

### Rugalmas működés

- Edge-LED háttérvilágítás
- USB médialejátszás
- Smart Control szoftvercsomag

### Alacsony fenntartási költségek

- Energiafogyasztás az ipari átlag alatt

### Nyilvános megtekintéshez optimalizált

- WXGA, széles formátum, 1366x768 felbontás élesebb képekhez

### Fenntartható és biztonságos

- Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak
- 3 év garancia

# PHILIPS

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 31,5 hüvelyk / 80 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Optimális felbontás: 1366 x 768 @ 60 Hz
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Képfórmula: 16:9
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képponttávolság: 0,17 x 0,51 mm
- A kijelző színei: 16,7 millió
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebegetés, 3D színélesítés, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás, 3D MA sorremegés-kiegyenlítés, Dinamikus kontrasztjavítás

### Támogatott képernyőfelbontás

#### • Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

#### • Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

### Csatlakoztathatóság

- PC: VGA-be D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet
- AV bemenet: 2 db HDMI, 2 db audió (B/J), 2 db kompozit RCA
- Egyéb csatlakozások: 1 db komponens (RCA)
- USB-vel: 2 x USB 2.0
- AV kimenet: SPDIF kimenet, 1 db kompozit RCA

### Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő
- Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, alacsony



### fényerő

- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett
- Csomagolás: Újrahasznosítható doboz
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232

### Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 745,2 x 462,7 x 56,8 mm
- Keret vastagsága: 22 mm (45 mm alsó rész)
- VESA szerelvény: 200 x 100 mm
- Készülék tömege: 8,05 kg
- Készülék tömege (font): 17,75 lb

### Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Relatív páratartalom: 20-80 %
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra

### Tápellátás

- Fogyasztás (bekapcsolva): 100 W
- Készenléti fogyasztás: < 0,5 W

### Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Váltakozó áramú hálózati kábel, VGA-kábel, Felhasználói útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Állvány: BM03231 (opcionális)

### Egyéb

- Garancia: Globális: 3 év
- OSD nyelvek: Magyar, francia, német, olasz, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, török
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC B osztály, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick

### Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, BMP állóképek, GIF állóképek, M4A, MOV, PNG állóképek, RMVB (RealMedia var. bitrat), WMA

### Műszaki adatok

- Háttérvilágítás: Edge-LED

## Fénypontok

### Edge-LED háttérvilágítás

Tapasztalja meg az élvonalbeli LED-technológia nyújtotta egyenes fényeloszlást. A panel pereménél fehér színű LED-ek (fénykibocsátó diódák) sorakoznak, amelyek még kiegyensúlyozottabb fényeloszlást tesznek lehetővé. Így a készülék energiafelvétele és hőkibocsátása még alacsonyabb, és valóságghú, egyenes színtartományt nyújt.

### Megfelel az RoHS szabványoknak

A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

### WXGA 1366 x 768 felbontás

WXGA, széles formátum, 1366x768 felbontás élesebb képekhez

### USB lejátszás

Élvezze a médialejátszás lehetőségét az USB porton keresztül. Csak csatlakoztasson egy USB meghajtót, és hozza létre saját signage tartalmát, hogy közreadhassa a kívánt marketingüzeneteket - akkor, amikor szeretné. A támogatott médiaformátumok széles köre révén ez a nagy teljesítményű médialejátszó kiváló képminőséget és valódi rugalmasságot biztosít.

### Smart Control

A hálózata összes signage kijelzőjét vezérelheti és menedzselheti ezzel a nagy teljesítményű szoftverrel, amely lehetővé teszi a kijelző-beállítások központi módosítását RJ45 vagy RS232 kapcsolaton keresztül. A Smart Control lehetővé teszi a videobemenet beállítását, a színbeállítások módosítását, a kijelző azonosítójának beállítását videofalak létrehozásakor, valamint az egyes kijelzők állapotának diagnosztizálását is, minden eszközt az Ön kezébe adva, ami a kijelzők központi menedzseléséhez szükséges.

### 3 év garancia

Élvezze a nyugalmat az átfogó, 3 éves garanciánk révén. A világ minden részén megtalálható szervizközpontjaink, valamint a gyors átviteli idő révén Ön biztos lehet benne, hogy a kijelző meghibásodásának nem túl valószínű esetében a lehető legrövidebb időn belül megtaláljuk és elhárítjuk a problémát az Ön teljes megelégedésére.



Kiadás dátuma  
2014-07-04

Verzió: 15.3.1

12 NC: 8670 000 94246  
EAN: 87 12581 65762 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com