



Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

32"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású
Full HD

SignageSolutions

BDL3230QL

Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt

felbecsülhetetlen intelligens teljesítménnyel

Fokozottan környezetbarát módon képes megjeleníteni megdöbbentően tiszta képeket. A nagy teljesítményű és megbízható, ugyanakkor energiatakarékos készülék ideális minden olyan projektnél, ahol nem megengedettek a kompromisszumok.

Maximális hatás elérése az üzeneteivel

- Ragyogó Full HD LED képek hihetetlen kontraszttal
- A hálózat távfelügyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segítségével

Innovatív megoldások minden tartalomszolgáltatási alkalmazáshoz

- Ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelés a SmartCMS segítségével
- A tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül a HTML5 böngésző segítségével
- Tartalom mentése és lejátszása a belső memóriának köszönhetően
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

Gondoljon önmagára, a vállalkozására és a közönségére

- Klinikai képek konzisztens megmutatása D-képpel
- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

Fénypontok

Full HD LED technológia

Képmínőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők minőségét nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelve el egy élethű képes részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságú színekkel párosítva.

SmartControl



A SmartControl segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti az RJ45 és RS232C csatlakozókon keresztül összekapcsolt kijelzők hálózatát. Egyszerűen elvégezheti a kijelzők összes beállításának a finomhangolását, beleértve a felbontást, a fényerőt, a kontrasztot, illetve a teljes hálózat beállításainak klónozását.

SmartCMS



Kizárólag a Philips Signage Solutions kijelzőkkel működő ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelő rendszer a digitális signage tartalom kezeléséhez. A SmartCMS segítségével napi 24 órán keresztül hozhat létre és ütemezhet saját tartalmat. Egyszerűen hozza létre saját hálózatát, tervezzé meg a tartalmat, ütemezze lejátszási listáját, és már indíthatja is a lejátszást!

SmartBrowser



Csatlakoztassa és vezérelje tartalmait a felhőn keresztül az integrált HTML5 böngésző segítségével. Tervezzé meg online módon tartalomszolgáltatási tartalmát, és csatlakoztassa egy kijelzőhöz vagy a teljes hálózatához. A hálózat csatlakoztatásához egyszerűen dugjon be egy RJ45 csatlakozóval rendelkező internetes kábelt, csatlakoztassa a kijelzőt a megfelelő URL-címmel, és már le is játszhatja a felhő alapú tartalmat.

Belső memória

Mentsen és játsszon le tartalmakat a belső memória segítségével. Töltse fel médiafájljait a kijelzőre, és játssza le azonnal a tartalmakat. A belső böngészővel együtt memória-gyorsítótárként is szolgál online tartalom átvitelekor. Ha a hálózati kapcsolat bármikor megszakadna, a belső memória továbbra is futtatja a tartalmat annak gyorsítótáras verziójának lejátszása révén, ezzel biztosítva a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha nincs hálózati kapcsolat.

SmartPlayer

Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

Klinikai D-kép



A D-kép konzisztens és pontos kijelzőteljesítménnyel segít a klinikai képek áttekintésében és diagnosztizálásában. A megbízható klinikai értékelés érdekében professzionális kijelzőinket gyárilag úgy kalibrálták, hogy optimalizált szűrkeárnyalatot, minőségi kijelzőteljesítményt nyújtsanak. A D-kép segít a kiemelkedő teljesítmény elérésében a betegápolás minden területén.

SmartPower



A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

SmartCollection

SmartCollection

A SmartCollection testre szabható megoldásokat kínál az Ön speciális igényeinek megfelelően. Az integrátorok és a megoldásszolgáltatók számára egyaránt rendelkezésre állnak a legújabb innovatív megoldások, miközben a nézők hatásos megoldásokat élvezhetnek. Az intelligens újítások fejlesztése során a gondoskodást megtestesítő, innovatív, hatásos megoldásokra összpontosítunk.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 31,5 hüvelyk / 80 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 350 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1400:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Képfórmula: 16:9
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képpont-osztásköz: 0,36375 x 0,36375 mm
- A kijelző színei: 16,7 milliő
- DICOM: Klinikai D-kép

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Csatlakoztathatóság

- Videobemenet: DVI-D, HDMI, Komponens (RCA), Kompozit (RCA), VGA (Analog D-Sub)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack, Audió bal/jobbs (RCA)
- Hangkimenet: Audió bal/jobbs (RCA)
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: USB

Kényelem

- Memória: Hozzáférés a belső memóriához, 8 GB

eMMC

- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás
- Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
- Osztott mátrix: Max. 15 x 15
- Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása, Ébresztés: LAN
- Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása
- Billentyűzet-vezérlés: Zárható, Rejtett
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45, Egyetlen vezeték (HDMI-CEC)
- Jel áthurokolása: RS232, IR áthurokolás

Méretetek

- Keretvastagság: 11,9 (TLR), 17,2 (B) mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 726,5 x 425,4 x 63,6 mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 28,6 x 16,75 x 2,5 hüvelyk
- VESA tartó: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
- Termék tömege: 5,20 kg
- Termék tömege (fontban): 14,74 lb

Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 ~ 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80 %
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra

Energiellátás

- Hálózati tápellátás: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Fogyasztás (tipikus): 57 W

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- USB képlejátszás: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB audiolejátszás: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, VGA kábel, Távezérlő, Elemek a

távezérlőhöz, Használati útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe helyezési útmutató

Egyéb

- Jótállás: 3 év garancia
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, lengyel, török, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, hagyományos kínai
- Előírt jóváhagyások: BSMI, CB, CCC, CE, CECP, C-Tick, EPA, GOST, UL/cUL



Kiadás dátuma
2022-04-21

Verzió: 4.1.1

12 NC: 8670 001 22318
EAN: 87 12581 73029 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com