

Philips
LCD-skjerm

- 81 cm (32")
- Digital Signage
- Full HD

BDL3245E



Trekk til deg publikum med stil

med denne flerfunksjonelle skjermen

Lever viktig informasjon eller markedsføringsbudskap til publikum med strålende klarhet på denne skjermen på 32". Med en rekke tilkoblingsmuligheter egner den seg perfekt til prosjekter der det er viktig å holde kostnadene nede.

Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

Fleksibel drift

- Nettverkskontroll: RJ45
- VESA-monteringsmønster for enkel veggmontering av skjerm
- Fjernstyring og konfigurering via RS232
- Fungerer i stående visning

Lavere eierkostnader

- SmartPower for energisparing
- Avansert funksjon for anti innbrenning av bilde

Bærekraftig og sikker

- Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

RJ45

Enkel administrasjon av skjermen er tilgjengelig takket være introduksjonen av LAN-porten (RJ45). Du kan konfigurere hver skjerm eller finne ut statusen til hver enhet raskt og enkelt via en RJ45-tilkobling.

HDMI-inngang

HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

SmartPower

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Fjernstyringssystem: RS232


Fjernstyringssystemet gir brukeren mulighet til å kontrollere og justere skjermene eksternt via RS232-protokollen. Ved hjelp av CEC kommandoer kan du få full kontroll over alle skjermene i signage-nettverket når som helst.

Avansert anti innbrenning av bilde

Statiske bilder som holdes på skjermen i lengre perioder kan gi et "spøkelsesbilde" eller innbrent bilde-effekt på LCD-skjermer. Selv om innbrenning av bilder på LCD-skjermer ikke er permanent, vil du forhindre at det skjer, spesielt på steder der innhold vises hele døgnet.

Oppfyller RoHS-standarder

Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.



HDMI



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 31,55 tommer / 80,1 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1450:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Sideforhold: 16:9
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Pikselavstand: 0,364 x 0,364
- Skjermfarger: 1,06 milliarder farger
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang, 3,5 mm lydninggang for PC x1, RJ45
- AV-inngang: HDMI x1, Komponent (BNC) x1, S-Video x1, Lyd (v/h) x2, Kompositt (BNC) x1
- AV-utgang: Kompositt (BNC) x1, Lyd (v/h) x1

Anvendelighet

- Plassering: Stående, Liggende
- Matrise: 5 x 5
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Skjermsparefunksjoner: Punktforsyning, lav lysstyrke
- Signalsløyfeignomgang: RS232, VGA
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal:: Låsbar
- Enkel installering: Bærehåndtak
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger

Mål

- Tykkelse på rammen: 36 mm / 1,4"
- VESA-montering: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm
- Produktvekt: 12,8 kg
- Vekt på produkt (pund): 28,2 lb
- Mål på apparat (B x H x D): 774 x 468 x 116 mm
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 30,5 x 18,4 x 4,6 tommer

Driftsforhold

- Temperaturområde (drift): 0–40 °C
- Relativ luftfuktighet: 5–90 %
- MTBF: 50,000 time(r)

Drift

- Forbruk (på-modus): Typ. 88 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Lyd


- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstart-guide
- Stativ: BM03211 (ekstrautstyr)

Diverse

- Garanti: Europa/Nord-Amerika: 3 år
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, UL/cUL, CCC, RoHS, C-Tick



Utgivelsesdato
2013-07-25

Versjon: 8.3.2

12 NC: 8670 000 81175
EAN: 87 12581 61823 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com