

Philips
LED-kijelző

117 cm-es (46"-es)
edge-LED
Full HD

BDL4610Q



Élvezze a nagy teljesítményt

ezzel a remek 46"-es signage kijelzővel

Az edge-LED kijelzőn környezetbarát módon jeleníthet meg megdöbbentően tiszta képeket. A nagy teljesítményű és megbízható, ám energiatakarékos készülék az olyan projektekhez ideális, ahol nem köthető kompromisszum.

Rugalmas működés

- Edge-LED háttérvilágítás
- USB médialejátszás
- Smart Control szoftvercsomag

Alacsony fenntartási költségek

- Energiafogyasztás az ipari átlag alatt

Nyilvános megtekintéshez optimalizált

- Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p

Fenntartható és biztonságos

- Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak
- 3 év garancia

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 46 hüvelyk / 116,8 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Optimális felbontás: 1920 x 1080 - 60 Hz
- Fényerő: 350 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 3000:1
- Válaszidő (tipikus): 8,5 ms
- Képfórmátum: 16:9
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képponttávolság: 0,18 x 0,53 mm
- A kijelző színei: 16,7 millió
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D színélesítés, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás, 3D MA sorremegés-kiegyenlítés, Dinamikus kontrasztjavítás

Támogatott képernyőfelbontás

• Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

• Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Csatlakoztathatóság

- PC: VGA-be D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet
- AV bemenet: 2 db HDMI, 2 db audió (B/J), 2 db kompozit RCA
- Egyéb csatlakozások: 1 db komponens (RCA)
- USB-vel: 2 x USB 2.0
- AV kimenet: SPDIF kimenet, 1 db kompozit RCA

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő
- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás, alacsony



Lead Free

fényerő

- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett
- Csomagolás: Újrahasznosítható doboz
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232

Méretiek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1065,9 x 643 x 56,6 mm
- Keret vastagsága: 22 mm (45 mm alsó rész)
- VESA szerelvény: 400 x 400 mm
- Készülék tömege: 15,49 kg
- Készülék tömege (font): 34,15 lb

Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Relatív páratartalom: 20-80 %
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra

Tápellátás

- Fogyasztás (bekapcsolva): 160 W
- Készenléti fogyasztás: < 0,5 W

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Váltakozó áramú hálózati kábel, VGA-kábel, Felhasználói útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Állvány: BM04246 (opcionális)

Egyéb

- Garancia: Globális: 3 év
- OSD nyelvek: Magyar, francia, német, olasz, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, török
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC B osztály, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick

Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, BMP állóképek, GIF állóképek, M4A, MOV, PNG állóképek, RMVB (RealMedia var. bitrat), WMA

Műszaki adatok

- Háttérvilágítás: Edge-LED

Fénypontok

Edge-LED háttérvilágítás

Tapasztalja meg az élvonalbeli LED-technológia nyújtotta egyenletes fényeloszlást. A panel pereménél fehér színű LED-ek (fénykibocsátó diódák) sorakoznak, amelyek még kiegyensúlyozottabb fényeloszlást tesznek lehetővé. Így a készülék energiafelvétele és hőkibocsátása még alacsonyabb, és valóságghű, egyenletes színtartományt nyújt.

Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p

A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-kijelző teljes, 1080 progresszív sorba rendezett, 1920 képpontos nagyfelbontású, szélesképernyős megjelenítésre képes, ami a maximum 1080 soros HD felbontással elérhető legjobb képminőséget eredményezi. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe fokozott vizuális élményt nyújt.

Megfelel az RoHS szabványoknak

A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

USB lejátszás

Élvezze a médialejátszás lehetőségét az USB porton keresztül. Csak csatlakoztasson egy USB meghajtót, és hozza létre saját signage tartalmát, hogy közreadhassa a kívánt marketingüzeneteket - akkor, amikor szeretné. A támogatott médiaformátumok széles köre révén ez a nagy teljesítményű médialejátszó kiváló képminőséget és valódi rugalmasságot biztosít.

Smart Control

A hálózata összes signage kijelzőjét vezérelheti és menedzselheti ezzel a nagy teljesítményű szoftverrel, amely lehetővé teszi a kijelző-beállítások központi módosítását RJ45 vagy RS232 kapcsolaton keresztül. A Smart Control lehetővé teszi a videobemenet beállítását, a színbeállítások módosítását, a kijelző azonosítójának beállítását videofalak létrehozásakor, valamint az egyes kijelzők állapotának diagnosztizálását is, minden eszközt az Ön kezébe adva, ami a kijelzők központi menedzseléséhez szükséges.

3 év garancia

Élvezze a nyugalmat az átfogó, 3 éves garanciánk révén. A világ minden részén megtalálható szervizközpontjaink, valamint a gyors átfutási idő révén Ön biztos lehet benne, hogy a kijelző meghibásodásának nem túl valószínű esetében a lehető legrövidebb időn belül megtaláljuk és elhárítjuk a problémát az Ön teljes megelégedésére.



Kiadás dátuma
2022-04-21

Verzió: 13.2.2

12 NC: 8670 000 94287
EAN: 87 12581 65772 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com